

Support de fixation d'écran LCD VESA universel pour rack ou armoire 48 cm

Product ID: RKLCDBK



Le support de fixation d'écran LCD VESA universel pour rack ou armoire 48 cm RKLCDBK vous permet de fixer presque tout type d'écran LCD ou tactile dans un serveur/un rack de stockage/une armoire.

Le support de fixation LCD se compose d'acier massif, pressé à froid. Il peut supporter les écrans LCD à montage VESA de 75 et 100 mm. En outre, il est conforme aux normes de montage en rack ANSI/EIA RS-310-D. Une conception unique réglable permet de monter l'écran dans l'armoire à diverses profondeurs et ainsi de pouvoir fermer la porte du rack/de l'armoire.

Le support de fixation LCD permet également la fixation murale d'un écran LCD en inversant le support réglable ou en ajoutant ce support à un autre support de fixation murale ou un rack, comme le support de fixation murale pour équipement de rack 48 cm (WALLMOUNT6) ou rack d'équipement ouvert à fixation murale (RK812WALLO).

Bénéficie d'une garantie à vie StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Idéal pour l'installation d'un écran LCD de vente au détail dans un système de rack ou d'armoire existant
- Installation d'un écran tactile dans un rack ou une armoire
- Ajout d'un écran de surveillance à un rack ou une armoire de sécurité
- Fixation d'un écran LCD ou d'un téléviseur sur le mur
- Utilisez-le pour la surveillance des temps de disponibilité/des processus avec de grands écrans de plus de 19 pouces (avec un montage vers l'extérieur)

Features

- Trous de fixation VESA réglables de 75 et 100 mm pour une compatibilité et un contrôle accrus
- Compatibilité avec les normes ANSI/EIA RS-310-D
- Profondeur ajustable de 0 à 8,89 cm
- Composé d'acier massif de 2 mm d'épaisseur, ce support a été conçu pour être durable
- TAA compliant for GSA Schedule purchases

| | | |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Matériel | Warranty | Lifetime |
| | Type de cadre | Steel |
| | Hauteur U | 4U |
| | Gestion de câbles | No |
| | Normes de l'industrie | EIA RS310-D |
| Caractéristiques physiques | Couleur | Black |
| | Type de boîtier | Steel |
| | Largeur interne | 17.3 in [4.4 cm] |
| | Poids du produit | 3.7 lb [1.7 kg] |
| | Profondeur de montage maximal | 3.5 in [88.9 mm] |
| | Profondeur de montage minimale | 0.0 in [0 mm] |
| Informations d'emballage | Package Length | 18.6 in [4.7 cm] |
| | Package Width | 2.1 in [54 mm] |
| | Package Height | 8.7 in [2.2 cm] |
| | Poids brut | 4.3 lb [2.0 kg] |
| Contenu du paquet | Inclus dans le paquet | Supports de fixation |
| | Inclus dans le paquet | Support LCD |
| | Inclus dans le paquet | Écrous cage M5 |
| | Inclus dans le paquet | Vis M5 |
| | Inclus dans le paquet | Vis de fixation LCD M4 x 10 mm |
| | Inclus dans le paquet | Vis de support M5 x 10 mm |
| | Inclus dans le paquet | Rondelles |

Inclus dans le paquet

Manuel d'instruction

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

