

4HE Blindplatte für 19 Zoll Rack, Gehäuse & Schränke, Rack Mount Blindabdeckplatte
für Server-Netzwerk-Racks, 4HE Rack Blank Panel, Solide Rackblende aus Stahl

Produkt-ID: RKNL4U



Diese 4U-Blindblende verbessert das Erscheinungsbild und die Luftzirkulation Ihres zu EIA-310 kompatiblen 19 Zoll Server-Racks.

Diese solide Blindblende schafft ein aufgeräumtes und professionelles Aussehen, indem leere Rack-Plätze und sichtbare Kabel abgedeckt werden, wodurch der Serverraum ein sauberes Erscheinungsbild erhält.

Durch Abdeckung nicht genutzter Rack-Einheiten kann diese 4RU-Blende helfen, die Luftzirkulation und in bestimmten Anwendungen die Innentemperaturen zu regulieren, indem die Rückführung von Heißluft im Rack reduziert wird, die entsteht, wenn ungenutzte Räume nicht abgedeckt werden.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- **KOMPATIBEL MIT 19-ZOLL-RACKS:** Diese 4U-Blindblende entspricht den EIA-310 Spezifikationen und passt in alle standardmäßigen 19-Zoll Racks und Schränke für Netzwerkserver. Die nötigen Teile für die Montage dieser Metallblende in Ihrem Rack sind im Lieferumfang enthalten, für eine einfache und

schnelle Installation

- **SCHUTZ FÜR IHRE AUSRÜSTUNG:** Die solide Blindblende bzw. das Distanzstück schützt wertvolle Servergeräte mit Rack-Montage, indem es Platz zwischen den installierten Komponenten schafft und so Luftzirkulation und passive Kühlung fördert
- **TECHNISCHE DATEN:** Breite: 48,2 cm | Höhe: 4U (17,7 cm) | Farbe: Schwarz mit Pulverbeschichtung | Solide (nicht belüftet) | Enthält 2 Sätze von M6-Käfigmuttern und Schrauben | Aus kaltgewalztem Stahl
- **LANGE LEBENSDAUER:** Die Blindblenden/-platten bestehen aus 1,2 mm dickem kaltgewalztem Stahl; diese Blende ist robust und sorgt gleichzeitig für eine gute Luftzirkulation rund um Ihre Netzwerkkomponenten
- **STARTECH.COM VORTEIL:** IT-Profis entscheiden sich seit über 30 Jahren für StarTech.com; dieses 4U Blindblende für die Rack-Montage verfügt über eine lebenslange Garantie von StarTech.com und kostenlosen technischen Support rund um die Uhr an Werktagen in mehreren Sprachen mit Sitz in Nordamerika.

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

U-Höhe 4U

Industrienormen EIA-310-D

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Stahl
Produktlänge	19.0 in [48.2 cm]
Produktbreite	7.0 in [17.7 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.5 cm]
Produktgewicht	2.3 lb [1.0 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	20.7 in [52.6 cm]
Paketbreite	7.6 in [19.2 cm]

Pakethöhe 1.1 in [2.8 cm]

Versandgewicht 2.7 lb [1.2 kg]
(Verpackung)

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - 4 HE Blindplatte

4 - M6-Schrauben

4 - M6-Käfigmuttern

Garantieinformatio
nen

Warranty 2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.