

2HE Rackblende mit Scharnier

Produkt-ID: RKP NLHS2U



Die unbelüftete 2U-Rack-Blindblende mit Scharnier RKP NLHS2U wird an ein standardmäßiges 19-Zoll-2- oder 4-Pfosten-Rack montiert, um die Organisation und das Erscheinungsbild des Racks zu verbessern und dabei den leichten Zugriff zu bewahren und die Luftzirkulation zu unterstützen. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Die Blindblende mit Scharnier kann gedreht werden, d. h. sie kann so installiert werden, dass sie entweder nach links oder nach rechts geöffnet werden kann, um ganz einfach an das Innere des Racks zu gelangen, während dank der Abdeckung über ungenutzten Rack-Plätzen ein professionelles Erscheinungsbild erhalten bleibt.

Die Blindblende besteht aus hochwertigem Stahl für langfristige Strapazierfähigkeit. Das unbelüftete Design unterstützt die Luftzirkulation entlang der Rückseite des Racks anstatt die Luft entweichen zu lassen. Für eine einfache Installation sind die Rack-Installationsschrauben (10-32) im Lieferumfang der Rack-Blende enthalten.

Wenn Sie eine belüftete Blende benötigen, schauen Sie sich die Belüftete 2U-Rack-Blindblende mit Scharnier (RKP NLHV2U).

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Füllen Sie ungenutzte Lücken zwischen Geräten in Server-Racks und -Schränken, ohne den Zugriff auf das Innere des Racks zu behindern

Merkmale

- Mit Scharnier für einfachen Zugriff auf Rack-Komponente
- Umkehrbar - Installation zum Öffnen von links oder rechts
- TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
- Unbelüftetes 2U-Rack-Blendendesign
- Stabile Stahlkonstruktion
- Montage in 19-Zoll-Server-Racks mit 2 oder 4 Pfosten
- Mit Rack-Schrauben

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
U-Höhe	2U
Industrienormen	EIA RS310-D
Montageoptionen	Montage vorn (nur vorn)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Stahl
Produktlänge	0.3 in [6.7 mm]
Produktbreite	19.0 in [48.2 cm]
Produkthöhe	3.5 in [8.8 cm]
Produktgewicht	1.2 lb [0.6 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
------------	---

Paketlänge	19.7 in [50.0 cm]
Paketbreite	4.0 in [10.2 cm]
Pakethöhe	1.5 in [3.8 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.4 lb [0.7 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Unbelüftete 2U-Rack-Blende mit Scharnier
	2 - 5/8-Zoll #10-32 UNF-Schrauben
	2 - #10-32 UNF-Käfigmuttern

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.