Panneau vierge solide à charnières pour rack de serveur 2U - Panneau de remplissage pour armoire

Nº de produit: RKPNLHS2U

Le panneau de remplissage non ventilé à charnières RKPNLHS2U 2U peut être monté sur un rack standard à 2 ou 4 montants de 19 po pour améliorer l'organisation et l'apparence de votre rack, tout en maintenant un accès facile et en guidant la circulation d'air.  Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

Le panneau de remplissage à charnières est réversible, ce qui signifie qu'il peut être installé de façon à s'ouvrir depuis le côté gauche ou droite afin de faciliter l'accès à l'intérieur de votre rack, tout en couvrant les espaces du rack inutilisés pour créer un look professionnel.

Le panneau de remplissage est en acier de qualité supérieure pour une durabilité à long terme, et la conception non ventilée permet de guider la circulation d'air le long de l'arrière du rack, sans passer par l'intérieur. Pour en faciliter l'installation, ce panneau de rack est livré avec des vis d'installation pour rack (10-32).

Pour les panneaux ventilés, veuillez voir notre panneau de remplissage ventilé à charnières 2U pour rack (RKPNLHV2U).

## Certifications, rapports et compatibilité

RoHS Compliant

TAA COMPLIANT

CE

## Applications

• Remplissez les espaces inutilisés entre vos pièces d'équipement dans vos armoires et vos racks de serveur, tout en continuant à pouvoir accéder à l'intérieur du rack

## Spécifications techniques

• Les charnières facilitent l'accès aux composants du rack

• Réversible - installez votre rack de façon à ce qu'il s'ouvre du côté gauche ou droit

• Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)

• Conception de panneau de rack non ventilé 2U

• Construction robuste en acier

• S'installe sur des racks de serveur standard de 48 cm à 2 ou 4 montants

• Inclut des vis pour rack

| | | |
|---|---|---|
| Matériel | | |
| | Politique de garantie | 2 Years |
| | Hauteur U | 2U |
| | Normes de l’industrie | EIA RS310-D |
| | Options de fixation | Montage en façade (avant seulement) |
| Caractéristiques physiques | | |
| | Couleur | Noir |
| | Type de boîtier | Acier |
| | Longueur du produit | 0.3 in [6.7 mm] |
| | Largeur du produit | 19.0 in [48.2 cm] |
| | Hauteur du produit | 3.5 in [8.8 cm] |
| | Poids du produit | 1.2 lb [0.6 kg] |
| Informations d'emballage | | |

| | |
|---|---|
| Quantité par paquet | 1 |
| Longueur du Paquet | 19.7 in [50.0 cm] |
| Package Width | 4.0 in [10.2 cm] |
| Package Height | 1.5 in [3.8 cm] |
| Poids brut | 1.4 lb [0.7 kg] |

Contenu du paquet

| | |
|---|---|
| Inclus dans le paquet | 1 - Panneau de rack non ventilé à charnières 2U |
| | 2 - Vis UNF n° 10-32, 5/8 po |
| | 2 - Écrous  cage UNF nº 10-32 |

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis