

## 2U svngbar, icke-ventilerad blindpanel

Product ID: RKP NLHS2U



Den RKP NLHS2U 2U svngbara, icke-ventilerade blindpanelen monteras p en 19" standardhylla med 2 eller 4 stolpar fr att frbttra organiseringen och utseendet p hyllan och samtidigt ge enkel tkomst och bttre luftflde. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven frn US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillter statliga GSA Schedule-inkp.

Den svngbara blindpanelen r vndbar vilket innebr att den kan installeras med p pning till vnster eller hger fr enkel tkomst till hyllans insida och samtidigt tcka ver oanvnt hyllutrymme fr ett professionellt utseende.

Utfyllnadspanelen r tillverkad av stl av hgsta kvalitet fr lngvarig hllbarhet och den icke-ventilerade designen leder luftflidet lngs hyllans baksida istllet fr rakt igenom. Fr enkel installation medfljer installationsskruvar (10-32).

Fr en panel med ventilation, se vr [%product id="RKP NLHV2U" text="2U svngbar & ventilerad blindpanel"%] (RKP NLHV2U).

Tcks av StarTech.coms 2-rsgaranti.

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Fyll i luckor mellan utrustning i serverhyllor och -skp utan att frlora tkomst till hyllans insida

## Features

- 2U icke-ventilerad hyllpanel

- Tlig stlkonstruktion
- Monteras p 19" standardserverhyllor med 2 eller 4 stolpar
- Hyllskruvar ingr
- Svingbar fr enkel tkomst till hyllkomponenter
- Vndbar - installera med pprning till vnster eller hger
- TAA-kompatibel fr GSA Schedule-inkp

---

<b>Hrdvara</b>	Warranty	2 Years
	U-hjd	2U
	Industristandarder	EIA RS310-D
	Monteringsalternativ	Front Mount (Front Only)

---

<b>Utseende</b>	Frg	Black
	Kabinetttyp	Steel
	Produktvikt	19.6 oz [554.516 g]

---

<b>Frpackning</b>	Package Length	19.9 in [5.0 cm]
	Package Width	3.9 in [100 mm]
	Package Height	1.6 in [40 mm]
	Fraktvikt (frpackning)	23.2 oz [658.615 g]

---

<b>Vad det r i idan</b>	Ingr i paketet	2U svingbar, icke-ventilerad hyllpanel
	Ingr i paketet	5/8" #10-32 UNF-skruvar
	Ingr i paketet	#10-32 UNF-korgmuttrar

---

***\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

