

Pannello Cieco di chiusura per Armadi e Rack con fessure e cerniere 2U - Mascherina Frontale per Rack / Armadi

ID prodotto: RKP NLHV2U



Il pannello rack cieco con fessure e cerniere 2U RKP NLHV2U si monta su un rack standard da 19" a 2 o 4 staffe per migliorare l'organizzazione o l'aspetto del rack, conservando un agevole accesso e consentendo di convogliare il flusso d'aria. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Il pannello cieco con cerniere è reversibile, può essere quindi installato con l'apertura dal lato sinistro o destro per un facile accesso all'interno del rack offrendo al contempo la copertura degli spazi inutilizzati del rack per un look professionale.

Il pannello rack con fessure è realizzato in acciaio di alta qualità per una resistenza a lungo termine, inoltre il design a fessure consente la libera circolazione dell'aria attraverso il rack. Per una semplice installazione, il pannello rack viene fornito completo di viti per il montaggio sul rack (10-32).

Per un pannello senza fessure, vedere il nostro Pannello cieco per rack senza fessure, con cerniere 2U (RKP NLHS2U).

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Riempie gli spazi inutilizzati tra i dispositivi nei server rack e negli armadi consentendo comunque l'accesso all'interno del rack

Caratteristiche

- Le cerniere permettono un facile accesso ai componenti del rack
- Reversibile: si installa con apertura dal lato sinistro o destro
- Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
- Design del pannello rack con fessure 2U
- Robusta struttura in acciaio
- Per montaggio in server rack standard da 19" da 2 o 4 staffe
- Viti per rack incluse

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Altezza U	2U
Standard del settore	EIA RS310-D
Opzioni di montaggio	Montaggio frontale (solo frontale)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	0.3 in [6.7 mm]
Larghezza prodotto	19.0 in [48.2 cm]
Altezza prodotto	1.8 in [4.4 cm]
Peso prodotto	11.9 oz [337.7 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
---------------------	---

Lunghezza Confezione	19.8 in [50.3 cm]
Larghezza del Pacco	3.9 in [10.0 cm]
Altezza del Pacco	1.6 in [4.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	15.0 oz [426.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Pannello rack con fessure e cerniere 2U
	2 - Viti 5/8" #10-32 UNF
	2 - Dadi ingabbiati #10-32 UNF

Informazioni sulla garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.