

Panel Ciego Ventilado 6U con Bisagra - Panel de Relleno para Rack

ID del Producto: RKP NLHV6U



Puede mejorar la apariencia y el flujo de aire de cualquier rack de servidores estándar de 19", mientras disfruta del fácil acceso al espacio no utilizado, mediante el uso de este panel de relleno 6U con bisagras. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

El panel de relleno tiene un diseño con ranuras de ventilación que permiten el flujo del aire, sin obstrucciones, a través de su rack. El flujo de aire maximizado garantiza que sus equipos instalados en el rack funcionen a una temperatura óptima.

El panel de relleno tiene un diseño con ranuras de ventilación que permiten el flujo del aire, sin obstrucciones, a través de su rack. Las ranuras de ventilación del panel contribuyen a obtener el máximo flujo del aire, a fin de garantizar que sus equipos funcionen a la temperatura óptima.

El diseño con bisagras le permite abrir rápidamente el panel de relleno, realizar los ajustes necesarios de sus equipos y, en cuanto haya terminado, basta con cerrar el panel para restablecer el aspecto profesional y el orden de su sala de servidores. El panel es reversible, lo cual le permite instalarlo en el lado izquierdo o derecho del rack, como mejor se ajuste a sus requisitos. El panel para rack también incluye los tornillos y tuercas para la instalación en el rack, a fin de que tenga todo lo necesario para que su montaje le resulte sencillo.

El panel RKP NLHV6U está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Cubra espacios vacíos entre equipos instalados en racks y armarios de servidores
- Acceda a su rack cubierto gracias a su diseño de apertura y cierre
- Aumente el flujo de aire de su rack de servidores, gracias al diseño con ranuras de ventilación que mantienen el equipo en funcionamiento a una temperatura óptima

Características

- Con este panel ventilado rack podrá cubrir los espacios vacíos del rack para crear un entorno ordenado y profesional
- Acceda con facilidad a los componentes del rack, gracias al diseño con apertura mediante bisagras del panel ventilación rack
- Este panel rack cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE. UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.
- Opciones de instalación versátiles con un panel rack reversible que se puede abrir tanto desde el lado izquierdo como del derecho
- Panel rack 6U que se instala en cualquier rack estándar de 19 pulgadas con 2 o 4 columnas
- Panel para rack con ventilación y estructura de acero sólida
- Este panel perforado rack incluye tornillos y tuercas para rack

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Altura U	6U
Estándares Industriales	EIA RS310-D
Opciones de Montaje	Montaje Frontal (Delantero Solamente)

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	19.0 in [48.3 cm]



Ancho del Producto	10.4 in [26.5 cm]
Altura del Producto	0.6 in [15.0 mm]
Peso del Producto	30.3 oz [857.5 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	21.0 in [53.4 cm]
Ancho de la Caja	11.4 in [28.9 cm]
Altura de la Caja	1.8 in [45.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.4 lb [1.1 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Panel para rack, con ventilación y bisagras (6U)
	Tornillos #10-32 UNF de 5/8"
	Tuercas Jaula #10-32 UNF

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

