

Pannello cieco ventilato con cerniera per Rack Server - 6U

ID prodotto: RKPNLHV6U



Ottimizza l'aspetto e il flusso d'aria dei server rack standard da 19" senza rinunciare all'accesso immediato allo spazio inutilizzato con questo pannello cieco 6U dotato di cerniere. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Il pannello cieco è dotato di ventole e garantisce un flusso d'aria privo di ostacoli attraverso il rack. L'ottimizzazione del flusso d'aria garantisce il funzionamento ottimale delle apparecchiature montate nel rack alle temperature consigliate.

Il pannello cieco è dotato di ventole e garantisce un flusso d'aria privo di ostacoli attraverso il rack. Il pannello con ventole ottimizza il flusso d'aria per un funzionamento delle apparecchiature alla temperatura ottimale.

Il design con cerniere consente di aprire rapidamente il pannello cieco, effettuare le regolazioni e chiuderlo in modo da restituire alle sale server un aspetto ordinato e professionale. È possibile installare il pannello reversibile sul lato destro o sinistro del rack a seconda delle esigenze. Questo pannello per rack viene fornito con dadi e viti per un'installazione immediata.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di riempire gli spazi inutilizzati tra i dispositivi nei server rack e negli armadietti
- Consente di accedere al rack chiuso grazie al design apri-chiudi
- Consente di ottimizzare il flusso d'aria nei server rack grazie al design con ventole, per il funzionamento delle apparecchiature alla temperatura ottimale.

Caratteristiche

- Consente di creare un look ordinato e professionale coprendo gli spazi inutilizzati del rack
- Consente il facile accesso ai componenti del rack grazie alle cerniere integrate
- Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
- Versatili opzioni di installazione con pannello cieco reversibile che è possibile aprire dal lato destro o sinistro.
- Pannello 6U montabile in qualsiasi rack standard da 19" a 2 o 4 scaffali
- Robusta struttura in acciaio
- Dadi e viti per rack inclusi

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Altezza U	6U
Standard del settore	EIA RS310-D
Opzioni di montaggio	Montaggio frontale (solo frontale)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	19.0 in [48.3 cm]
Larghezza prodotto	10.4 in [26.5 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Peso prodotto	1.9 lb [0.9 kg]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	20.9 in [53.2 cm]
Larghezza del Pacco	11.3 in [28.8 cm]
Altezza del Pacco	1.7 in [4.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.5 lb [1.1 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Pannello rack con fessure e cerniere 6U
	4 - Viti da 5/8" #10-32 UNF
	4 - Dadi ingabbiati #10-32 UNF

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.