

6U Rack scharnierend ventilatiepaneel - ventilerend Server Rack afdekpaneel met scharnier

Productcode: RKP NLHV6U



U kunt de aanblik en luchtstroom van elk standaard 19 inch server rack verbeteren, en toch gemakkelijk toegang blijven houden tot ongebruikte ruimte, met dit scharnierende 6U afdekpaneel. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Het afdekpaneel zorgt voor een nette en professionele aanblik door lege ruimte en zichtbare kabels aan het zicht te onttrekken. Door uw server racks van afdekkpanelen te voorzien, ziet de serverruimte er netter en georganiseerder uit.

Het afdekpaneel heeft een ventilerend ontwerp, waardoor de luchtstroom onbelemmerd door uw rack kan stromen. Het ventilatiepaneel maximaliseert de luchtstroom waardoor uw apparatuur altijd bij de optimale temperatuur werkt.

Dankzij de scharnieren kunt u het afdekpaneel snel openen, de vereiste wijzigingen uitvoeren en, als u klaar bent, het paneel gewoon sluiten zodat uw serverruimte er weer netjes en professioneel uitziet. Het paneel is omkeerbaar, zodat u het zowel links als rechts van uw rack kunt installeren, net zoals u dat wenst. Bij dit rack paneel worden ook rack installatieschroeven en -moeren geleverd, zodat u alles bij de hand hebt voor een probleemloze installatie.

De RKP NLHV6U wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Vul de ongebruikte ruimtes tussen apparatuur in server racks en -kasten
- Krijg toegang tot uw afgedekte rack met een open-en-sluit-design
- Verhoog de luchtstroom in uw server rack met een ventilatiepaneel, waardoor uw apparatuur altijd de optimale bedrijfstemperatuur heeft

Eigenschappen

- Zorg voor een nette en professionele aanblik door ongebruikte rack ruimte af te dekken
- Gemakkelijke toegang tot rack componenten dankzij het ingebouwde scharnier
- TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
- Twee installatieopties dankzij het omkeerbare afdekpaneel: openen vanaf de linker- of rechterkant
- 6U paneel dat aan elk standaard 19 inch rack met 2 of 4 stijlen kan worden gemonteerd
- Robuust uitgevoerd in staal
- Inclusief rack schroeven en moeren

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
U-hoogte	6U
Industriestandaarden	EIA RS310-D
Montage-opties	Frontmontage (alleen voorzijde)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	19.0 in [48.3 cm]
Breedte product	10.4 in [26.5 cm]
Hoogte product	0.6 in [15 mm]
Gewicht product	30.3 oz [857.5 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	21.0 in [53.4 cm]
Package Width	11.4 in [28.9 cm]
Package Height	1.8 in [45 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.4 lb [1.1 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	6U scharnierend geventileerd rackpaneel
	5/8 inch nr. 10-32 UNF-schroeven
	#10-32 UNF plaatmoeren

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

