

Ventilerad svängbar blindpanel för serverhyllor - 6U

Produkt ID: RKP NLHV6U



Du kan förbättra utseendet och luftflödet på en standard 19" serverhylla och samtidigt njuta av enkel åtkomst till oanvänt utrymme med hjälp av denna svängbara 6U blindpanel. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Blindpanelen skapar ett rent och professionellt utseende genom att täcka för tomma utrymmen och synliga kablar. Lägger du till blindpaneler till serverhyllan får du ett mer städlat utseende för ett mer organiserat serverrum.

Blindpanelen har en ventilerad design som låter luft flöda genom hyllan obehindrat. Den ventilerade panelen maximerar luftflödet för att se till att din utrustning har optimal temperatur.

Med en svängbar design kan du snabbt öppna blindpanelen, göra dina justeringar och när du är klar helt enkelt stänga panelen för att återställa ordningen och det professionella utseendet på ditt serverrum. Panelen är vändbar så att du kan installera den på hyllans vänstra eller högra sida, så som det passar dina behov bäst. Hyllpanelen levereras med skruvar och muttrar för hyllinstallation så att du har allt du behöver för en problemfri installation.

RKP NLHV6U täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Fyll i luckor mellan utrustning i serverhyllor och -skåp

- Nå din täckta hylla med en öppna-och-stäng-design
- Öka luftflödet i serverhyllan med en ventilerad design som hjälper till med att ge din utrustning optimal temperatur

Funktioner

- Skapa ett städat och professionellt utseende genom att täcka över tomma utrymmen
- Enkel åtkomst till hyllkomponenter med inbyggd svängbarhet
- TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
- Mångsidiga installationsalternativ med en vändbar blindpanel som kan öppnas från vänster eller höger
- 6U panel som monteras på standard 19" hylla med 2 eller 4 stolpar
- Tålig stålkonstruktion
- Hyllskruvar och -muttrar medföljer

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
U-höjd	6U
Industristandarder	EIA RS310-D
Monteringsalternativ	Frontmontering (endast fram)

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	19.0 in [48.3 cm]
Produktbredd	10.4 in [26.5 cm]
Produkt höjd	0.6 in [15 mm]
Produktvikt	30.3 oz [857.5 g]

Förpackning

Package Length	21.0 in [53.4 cm]
----------------	-------------------

Package Width	11.4 in [28.9 cm]
Package Height	1.8 in [45 mm]
Fraktvikt (förpackning)	2.4 lb [1.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	6U svängbar, ventilerad hyllpanel
	5/8" #10-32 UNF-skruvar
	#10-32 UNF-korgmuttrar

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

