

## 1HE Rackmontage Licht Panel - dimmbare LEDs, mit flexiblem Schwanenhals

Produkt-ID: RKPULLT



Diese 1HE-Rack-Lichtleiste kann in jeden EIA-310-kompatiblen Schrank installiert werden und ermöglicht Ihnen, Arbeiten in Ihrem Server-Rack durchzuführen, die Beleuchtung erfordern. Die Leiste kann in jedem 19-Zoll-Standard-Rack mit einer Höheneinheit montiert werden und verfügt über zwei einstellbare 432 mm lange Schwanenhalsleuchten. Zur einfachen Installation enthält die Lichtleiste außerdem ein 1,5 m langes Netzkabel, das leicht an eine in Ihrem Rack montierte PDU angeschlossen werden kann.

Mit dieser Rack-montierten Leuchte können Sie das Licht genau auf die benötigte Stelle richten. Die Lampe verfügt über zwei leicht einstellbare Leuchten, die unabhängig voneinander mit flexiblen Schwanenhalsarmen positioniert werden können. Sie können die Leuchten auch gemeinsam ausrichten, um das Licht an einer bestimmten Stelle zu verstärken.

Das Schwanenhalsdesign bietet nahezu uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und lässt sich leicht um 360 Grad in jede Richtung biegen. Die Lichter können geneigt und gedreht werden, sodass Sie im Nu von einer Stellung und wieder zurück wechseln können.

Für einfache Bedienung ist die Rack-montierte-Leuchte mit einem Dimm-Drehregler ausgestattet, der eine optimale Einstellung der Helligkeit ermöglicht. Im Gegensatz zu einigen Rack-Beleuchtungssystemen, bei denen Sie das Netzkabel physisch abziehen müssen, um sie auszuschalten, verfügt diese LED-Rack-Leuchte über einen integrierten Ein-/Aus-Schalter.

Die 1HE-Rack-Lampe verfügt über langlebige LED-Leuchten, die im Gegensatz zu Systemen mit Glühlampen sehr wenig Wärme abgeben. Mit dieser Leuchte für die Rack-Montage können Sie sicher sein, dass sich Ihre Geräte nicht durch die Abwärme der Beleuchtung überhitzen.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Installieren Sie es in Ihrem Server-Rack für bessere Sichtbarkeit Ihrer Geräte
- Ideal für Multimedia-Schränke in dunklen Umgebungen

## Merkmale

- Direktes Licht genau dort, wo Sie es brauchen - mit zwei einfach verstellbaren Leuchten an unabhängigen Schwanenhalsarmen
- Perfekte Beleuchtung mit einem Dimm-Drehregler zur Einstellung der Intensität der beiden Leuchten.
- Mit LED-Leuchten sparen Sie Energie und können sicher sein, dass Ihr Gerät nicht überhitzt.
- Mit Ein-/Aus-Schalter für einfache Bedienung
- Installation auf einer Rack-Einheit

---

### Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

U-Höhe 1U

Industrienormen EIA-310-D

---

### Leistung

Allgemeine Spezifikationen Direct Light Intensity: 42 Lumens

Diffused Light Intensity: 21 Lumens

Maximale Armlänge 17.0 in [432 mm]

---

### Strom

Stromversorgung Mit Netzadapter

Eingangsspannung 100 - 240 AC

Eingangsstrom	0.25 A
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	0.5 A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Stromverbrauch	6

---

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Stahl
Produktlänge	19.0 in [48.3 cm]
Produktbreite	1.8 in [4.5 cm]
Produkthöhe	1.7 in [4.4 cm]
Produktgewicht	1.7 lb [0.8 kg]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	19.4 in [49.2 cm]
Paketbreite	4.5 in [11.4 cm]
Pakethöhe	3.9 in [10.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.7 lb [1.2 kg]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Lichtleiste
	4 - M5-Käfigmuttern
	4 - M5-Schrauben
	1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)

---

Garantieinformatio  
nen

Warranty

2 Jahre

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.