

1U Rack monteerbaar lichtpaneel - serverkast verlichting - LED licht met flexibele arm

Productcode: RKPNTLT



Dit 1U rackmonteerbare lichtpaneel wordt in een EIA-310 conforme kast gemonteerd, waardoor u taken in uw server rack kunt uitvoeren waarbij verlichting nodig is. Het paneel wordt gemonteerd in 1U rack ruimte in elk standaard 47 cm (19 inch) rack en heeft twee verstelbare zwanenhalslampen, elk 432 mm (17 inch) lang. Voor eenvoudige installatie is het lichtpaneel ook voorzien van een 1,5 m voedingskabel, waarmee een PDU die in uw rack is gemonteerd eenvoudig bereikbaar is.

Met deze rackmonteerbare verlichting kunt precies de benodigde plaats verlichten. De verlichting heeft twee eenvoudig verstelbare lampen, die apart met flexibele zwanenhalsarmen kunnen worden gepositioneerd. U kunt de lampen ook gecombineerd gebruiken zodat u intensiever licht op een bepaalde plaats hebt.

Het zwanenhalsontwerp biedt bijna onbeperkte bewegingsmogelijkheden en kan eenvoudig 360° in elke richting worden gebogen. U kunt de lampen kantelen, draaien en roteren, zodat u direct elke positie kunt veranderen en weer terug.

Voor eenvoudige bediening is de rackmonteerbare lamp uitgerust met een dimschijf, waardoor u precies de gewenste lichtinstelling kunt kiezen. In tegenstelling tot sommige rackmonteerbare verlichtingssystemen, waarbij u fysiek de voedingskabel moet loskoppelen om hen uit te schakelen, heeft deze rack LED-lamp een geïntegreerde aan/uit-schakelaar.

De 1U rack verlichting heeft LED-lampen die lang meegaan en zeer weinig warmte afgeven, in tegenstelling tot systemen die gloeilampen gebruiken. Met deze rackmonteerbare lamp kunt u erop vertrouwen dat uw apparatuur niet oververhit raakt vanwege de restwarmte die door uw verlichting wordt gegenereerd.

De RKPNTLT wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Installeer in uw server rack zodat apparaat gemakkelijk zichtbaar is
- Ideaal voor multimediakasten op donkere plaatsen

Eigenschappen

- Richt het licht precies waar dat nodig is met twee eenvoudig verstelbare lampen op aparte zwanenhalsarmen
- Krijg de perfecte verlichting met een dimschijf waarmee de intensiteit van beide lampen kan worden ingesteld
- Bespaar energie en vertrouw erop dat uw apparatuur niet oververhit raakt, met LED-lampen
- Met een aan/uit-schakelaar voor eenvoudige bediening
- Kan in 1U ruimte worden geïnstalleerd

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
U-hoogte	1U
Industriestandaarden	EIA-310-D

Prestaties

Algemene specificaties	Direct Light Intensity: 42 Lumens
	Diffused Light Intensity: 21 Lumens
Maximale armverlenging	17.0 in [43.2 cm]

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.25 A



Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	0.5 A
Polariteit pin midden	Positief
Vermogensopname	6

Fysieke eigenschappen

Type behuizing	Staal
Lengte product	19.0 in [48.3 cm]
Breedte product	1.8 in [45 mm]
Hoogte product	1.7 in [44 mm]
Gewicht product	26.5 oz [750 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	19.3 in [49 cm]
Package Width	4.3 in [11 cm]
Package Height	3.9 in [100 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	25.1 oz [710 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	lichtpaneel
	M5 kooimoeren
	M5 schroeven
	universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

