

## Panel Ciego Ventilado 2U de Instalación sin Herramientas para Rack

ID del Producto: RKPNTL2U



Puede mejorar, en cuestión de segundos, el aspecto y el flujo de aire de cualquier rack de servidor estándar de 19", mediante este panel de relleno 2U. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Este panel de relleno crea una apariencia ordenada y profesional de su equipo, ya que cubre los espacios vacíos y los cables visibles. Agregar paneles de relleno a sus racks de servidor da un aspecto más ordenado a su equipo y mejora la organización de la sala de servidores.

Para una instalación más rápida y sencilla, este panel de relleno tiene un diseño que no requiere herramientas, ya que se engancha fácilmente a un rack de servidor estándar de 19", lo cual supone un ahorro de tiempo y esfuerzos.

El panel de relleno tiene un diseño con material macizo que guía el flujo del aire hacia la parte de abajo y posterior de su rack, en lugar de pasar entre los espacios ocupados. El flujo de aire mejorado garantiza que su equipo instalado en el rack funcione a una temperatura óptima.

El panel RKPNTL2U está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Se recubren espacios vacíos entre equipos instalados en los racks y armarios de servidores

- Contribuye a guiar el flujo del aire hacia la parte posterior de su rack, en lugar de pasar a través del equipo

## Características

- Cree un ambiente con aspecto ordenado y profesional, al cubrir los espacios no utilizados de un rack
- Instalación sencilla gracias al diseño que no requiere herramientas
- Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
- Panel 2U que se instala en cualquier rack estándar de 19" de 2 o 4 postes

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Altura U	2U
Estándares Industriales	EIA RS310-D
Opciones de Montaje	Montaje Frontal (Delantero Solamente)

---

### Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Aluminio y Plástico
Longitud del Producto	19.0 in [48.3 cm]
Ancho del Producto	3.5 in [88 mm]
Altura del Producto	0.6 in [16 mm]
Peso del Producto	19.1 oz [541.8 g]

---

### Información de la Caja

Longitud de la Caja	21.5 in [54.5 cm]
Ancho de la Caja	4.2 in [10.6 cm]
Altura de la Caja	1.7 in [42 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	23.0 oz [651.1 g]



---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja      Panel 2U para rack, sin herramientas

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

