

サーバーラック用放熱穴付き換気パネル 2U

製品ID: RKPNTL2UV



放熱穴付き2Uブラックパネル。標準19インチサーバーラック(2ポストまたは4ポスト)に取り付け、ラック内を整理し外観をすっきり保ちます。この製品は、米国連邦政府貿易協定(TAA)が定める要件に準拠しており、政府の GSA スケジュール購買に対応しています。

このブラックパネルは、ロックピンを4分の1回転させて着脱するツールレス設計で簡単に取り付けることができます。高品質スチール製のパネルは、丈夫で長期にわたる使用に耐え、放熱穴でラックの熱を逃がします。

認証、レポート、互換性



用途

- ・サーバーラックやキャビネットに設置した機器の隙間を埋めます
- ・装置を頻繁に変更したり移動したりするラックでの設置に便利

製品の特長

- ・4分の1回転式ロックピンでツールレス着脱
- ・2U 通気式ラックパネル設計
- ・TAA準拠でGSAスケジュールに対応
- ・頑丈なスチール構造
- ・標準の19インチ2または4ポストサーバーラックに取付け

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
U高さ	2 U
業界標準	EIA RS310-D
取り付けオプション	フロントマウント(正面のみ)

物理的特徴

色	ブラック
エンクロージャタイプ	スチール
製品縦	6.7 mm [0.3 in]
製品横	48.2 cm [19.0 in]
製品高さ	4.4 cm [1.8 in]
製品重量	308.9 g [10.9 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	54.2 cm [21.3 in]
パッケージ横	10.6 cm [4.2 in]
パッケージ高さ	4.2 cm [1.7 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	408.0 g [14.4 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 2U ツールレス通気式ラックパネル
---------	-----------------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。