

Server Rack PDU with 24 outlets - 0U

Produkt-ID: RKPW247015



This 24 outlet rackmount power strip provides a 0U solution for your rackmount equipment and fits most 42U racks and equipment cabinets. The 10ft power cord provides plenty of reach to power outlets, and the 24 evenly spaced outlets help keep power cabling clean and efficiently routed.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- Provides 24 (120V 15A) power outlets
- Mounts vertically, taking up 0U of rack space
- 10 ft (3 m) power cord

Hardware

[Garantiebestimmungen](#) [Lifetime](#)

Form Factor	Vertical
Steckdosenkompatibilität	24
Einbaufähig	Ja

Leistung	
Max. Eingangsstrom pro Phase	15A
Max. Gesamtstromaufnahme pro Phase	15A
Behördlich herabgesetzter Eingangsstrom (Nordamerika)	12A
Nominale Eingangsspannung	120V
Nominale Ausgangsspannung	120V
Max. Ausgangsspannung	125V

Steckverbinder	
Eingangssteckverbinder	1 - NEMA 5-15 Strom (Nordamerika)
Ausgangssteckverbinder	24 - NEMA 5-15 Strom (Nordamerika)

Strom	
Eingangsspannung	120 AC

Physische Eigenschaften	
Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Aluminium
Kabellänge	10.0 ft [3.0 m]
Produktlänge	72.2 in [1835 mm]

Produktbreite 1.6 in [4.1 cm]

Produkthöhe 1.6 in [4.0 cm]

Produktgewicht 4.3 lb [2.0 kg]

**Verpackungsinform
ationen**

Paketmenge 1

Paketlänge 6.2 ft [1.9 m]

Paketbreite 3.1 in [8.0 cm]

Pakethöhe 2.4 in [6.2 cm]

Versandgewicht
(Verpackung) 5.5 lb [2.5 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - 24 Outlet PDU

1 - Mounting Bracket

1 - Backing Plate

1 - Bag of Screws

**Garantieinformatio
nen**

Warranty Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.