

Cubierta de Seguridad 5U para Rack 19" - con Puerta con Bisagras y Cierre con Llave para Controlar el Acceso - Ensamblado con Hardware de Montaje

ID del Producto: RKSECLK5U



Evite accesos no autorizados a sus servidores y equipo de red, mediante esta cubierta de seguridad para gabinete de servidores. El panel frontal está perforado para facilitar la circulación del aire, sin desmejora de la seguridad. El protector de seguridad abisagrado 5U es adecuado para gabinetes de servidores verticales o racks de montaje en pared. La puerta de seguridad para gabinete de servidores resulta ideal para tiendas minoristas, salones de clase, consultorios médicos o cualquier otro espacio en que es necesaria la seguridad de acceso.

El panel de seguridad abisagrado 5U permite la rápida apertura de la puerta, realizar los ajustes necesarios y cerrar de forma sencilla el panel de rack de seguridad para restaurar el aspecto profesional de su sala de servidores. La cubierta de seguridad para rack también incluye los tornillos y tuercas para la instalación, a fin de que tenga todo lo necesario para que su montaje le resulte sencillo. Los tornillos para el montaje del modelo RKSECLK5U en su gabinete de servidor están en la parte trasera del panel abisagrado con candado. Esta característica aumenta la seguridad, pero solo permite el acceso a 4U del equipo.

StarTech.com somete todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta calidad a los profesionales de IT. Los asesores técnicos de Startech.com tienen una amplia experiencia con los productos y trabajan directamente con los ingenieros de Startech.com para ofrecer a los clientes asistencia preventiva y postventa.

Producto avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Fácil acceso al interior de su rack, gracias al diseño con bisagras
- Excelente para tiendas, aulas, consultorios o cualquier otro sitio en donde se requiera bloquear el acceso parcial a los equipos

Características

- **EVITE EL ACCESO NO AUTORIZADO:** Esta cubierta de seguridad para montaje en rack de 19" con bisagras está diseñada para cubrir 4U de equipos de red o servidores manteniendo un cómodo acceso rápido mediante cerradura y llave
- **FLUJO DE AIRE VENTILADO:** Este panel de rack para servidores con un frente ventilado está diseñado para facilitar el flujo de aire y proporcionar acceso visual a los equipos
- **CONSTRUCCIÓN SÓLIDA:** La jaula de rack para servidores es una solución robusta que cumple con la norma EIA-310, fabricada con acero laminado en frío comercial SPCC, y proporciona seguridad física y acceso controlado a sus equipos
- **FÁCIL DE INSTALAR:** Esta puerta para rack de servidores completamente ensamblada puede instalarse sin necesidad de retirar o apagar los equipos protegidos que ya están en su lugar e incluye las herramientas de montaje, así como 2 llaves
- **3 AÑOS DE GARANTÍA:** StarTech.com ha sido la elección de los profesionales de TI durante 30 años. Realizamos exhaustivas pruebas de compatibilidad y rendimiento en todos nuestros productos y ofrecemos asistencia técnica las 24 horas del día

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Altura U	5U *4U available for equipment*
Tipo de Puerta Delantera	Acero
Características de la puerta delantera	Candado de seguridad con llave

Características Físicas

Color	Negro
Material de Fabricación	Acero
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	20.0 in [50.8 cm]
Ancho del Producto	3.0 in [7.6 cm]
Altura del Producto	8.7 in [22.1 cm]
Peso del Producto	5.3 lb [2.4 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	21.3 in [54.0 cm]
Ancho de la Caja	10.5 in [26.6 cm]
Altura de la Caja	4.3 in [11.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	6.4 lb [2.9 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Panel de Seguridad Abisagrado con Seguro
	4 - Tornillos M5
	4 - Tuercas Jaula M5
	2 - Llaves

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.