

Armoire serveur 12U non-assemblé avec une finition du bois - Profondeur de 21"

N° de produit: RKWOODCAB12



L'armoire serveur 12U RKWOODCAB12 pour bureau au fini bois permet de ranger votre serveur et votre équipement audio-vidéo à l'abri des regards avec grand style. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

Conçue pour s'harmoniser avec l'ameublement de votre bureau ou de votre salle de conférence, cette armoire serveur 12U est dotée de panneaux extérieurs laminés au fini bois et d'un panneau de verre teinté avant permettant de bien voir l'équipement, ainsi que de barillets de clés avant et arrière pour éviter tout accès non autorisé. Pour optimiser le refroidissement de votre équipement, un panneau de ventilation a été ajouté pour favoriser la circulation de l'air. L'armoire est également dotée de roulettes qui facilitent grandement son positionnement.

Le rack à 4 montants affiche une capacité de charge pouvant atteindre 136 kg et propose une profondeur de montage réglable de 431,8 mm à 533,4 mm, s'adaptant ainsi facilement à la taille de votre équipement. Proposant également une conception facilitant l'acheminement des câbles, l'armoire serveur 12U est dotée de passe-câbles sur les panneaux arrière et supérieur ainsi que d'un panneau d'accès aux câbles dans la partie inférieure.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

## Applications

- Installez votre serveur ou votre équipement réseau dans une salle de conférence bien aménagée

- Ajoutez cette armoire serveur attrayante à votre bureau ou bureau à domicile dont l'espace y est limité

## Spécifications techniques

- Armoire fermée 12U au fini bois de qualité
- Supporte une charge pouvant atteindre 136 kg
- Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d'achats GSA (General Services Administration)
- Profondeur de montage réglable de 423 à 523 mm
- Panneaux d'accès à la ventilation et aux câbles
- Roulettes incluses
- Barillet de clés avant et arrière
- Emballage à plat pour une expédition facile

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Fixation sur le mur	Non
Type de rack	4 montants
Type de cadre	Armoire fermée
Hauteur U	12U
Caractéristiques particulières	Rails de montage réglables
	Roulettes (incluses)
	Assemblage facile
	Pieds de mise à niveau
Profil de rail de montage	L-Shape
Options de refroidissement	Deux ventilateurs en option : 92 mm

Mounting Hole Types Carré (pour écrou cage)

Normes de l'industrie EIA/ECA-310-E

---

Performance

Weight Capacity (Stationary) 300.7 lb [136.1 kg]

---

Caractéristiques physiques

Couleur Black & Brown

Type de porte avant Bois avec fenêtre en verre

Caractéristiques de la porte avant Verrou à clé sécurisé avec porte avant réversible et amovible

Type de panneau latéral Bois

Type de panneau arrière Bois

Caractéristiques de la porte arrière Verrou à clé sécurisé avec porte arrière amovible

---

Product Measurements

Largeur interne 20.5 in [52.1 cm]

Profondeur interne 25.1 in [63.7 cm]

Longueur du produit 26.0 in [66.0 cm]

Largeur du produit 22.0 in [56.0 cm]

Hauteur du produit 25.6 in [65.0 cm]

Poids du produit 67.8 lb [30.7 kg]

Profondeur de montage maximal 20.6 in [52.2 cm]

Profondeur de montage minimale 16.6 in [42.2 cm]

Hauteur avec roulettes 28.4 in [72.1 cm]



---

Informations  
d'emballage

Emballage à plat	Oui
Package Length	29.6 in [75.3 cm]
Package Width	29.6 in [75.3 cm]
Package Height	1.8 in [46.0 mm]
Poids brut	76.7 lb [34.7 kg]

---

Contenu du  
paquet

Inclus dans le paquet	Panneau latéral droit
	Panneau latéral gauche
	Partie supérieure du rack
	Partie inférieure du rack
	Panneau arrière
	Porte avant
	Rails de rack
	Support avant/arrière
	Panneau de ventilation
	Panneau d'accès au câble
	Supports de panneau
	Plaque protectrice
	Passe-câble circulaire
	Verrous (2 clés chacun)
	Roulettes
	Vis M6 x 12 mm

Vis M5 x 12

Vis M4 x 12

M6 x 15

Cames

Boulons d'assemblage

Goupilles

Vis M5

Écrous cage M5

Manuel d'instruction

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

