

Armoire serveur 12U non-assemblé avec une finition du bois - Profondeur de 21"

N° de produit: RKWOODCAB12



L'armoire serveur 12U RKWOODCAB12 pour bureau au fini bois permet de ranger votre serveur et votre équipement audio-vidéo à l'abri des regards avec grand style. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

Conçue pour s'harmoniser avec l'ameublement de votre bureau ou de votre salle de conférence, cette armoire serveur 12U est dotée de panneaux extérieurs laminés au fini bois et d'un panneau de verre teinté avant permettant de bien voir l'équipement, ainsi que de barillets de clés avant et arrière pour éviter tout accès non autorisé. Pour optimiser le refroidissement de votre équipement, un panneau de ventilation a été ajouté pour favoriser la circulation de l'air. L'armoire est également dotée de roulettes qui facilitent grandement son positionnement.

Le rack à 4 montants affiche une capacité de charge pouvant atteindre 136 kg et propose une profondeur de montage réglable de 431,8 mm à 533,4 mm, s'adaptant ainsi facilement à la taille de votre équipement. Proposant également une conception facilitant l'acheminement des câbles, l'armoire serveur 12U est dotée de passe-câbles sur les panneaux arrière et supérieur ainsi que d'un panneau d'accès aux câbles dans la partie inférieure.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Installez votre serveur ou votre équipement réseau dans une salle de conférence bien aménagée
- Ajoutez cette armoire serveur attrayante à votre bureau ou bureau à domicile dont l'espace y est limité

Spécifications techniques

- Armoire fermée 12U au fini bois de qualité
- Supporte une charge pouvant atteindre 136 kg
- Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d'achats GSA (General Services Administration)
- Profondeur de montage réglable de 423 à 523 mm
- Panneaux d'accès à la ventilation et aux câbles
- Roulettes incluses
- Barillet de clés avant et arrière
- Emballage à plat pour une expédition facile

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Fixation sur le mur	Non
Type de rack	4 montants
Type de cadre	Armoire fermée
Hauteur U	12U
Caractéristiques particulières	Rails de montage réglables
	Roulettes (incluses)
	Assemblage facile
	Pieds de mise à niveau
Profil de rail de montage	L-Shape

Options de refroidissement	Deux ventilateurs en option : 92 mm
Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity (Stationary)	300.1 lb [136.1 kg]
------------------------------	---------------------

Caractéristiques physiques

Couleur	Black & Brown
Type de porte avant	Bois avec fenêtre en verre
Caractéristiques de la porte avant	Verrou à clé sécurisé avec porte avant réversible et amovible
Type de panneau latéral	Bois
Type de panneau arrière	Bois
Caractéristiques de la porte arrière	Verrou à clé sécurisé avec porte arrière amovible

Product Measurements

Largeur interne	20.5 in [52.1 cm]
Profondeur interne	25.1 in [63.7 cm]
Longueur du produit	26.0 in [66.0 cm]
Largeur du produit	22.0 in [56.0 cm]
Hauteur du produit	25.6 in [65.0 cm]
Poids du produit	67.6 lb [30.7 kg]
Profondeur de montage maximal	20.6 in [52.2 cm]
Profondeur de montage minimale	16.6 in [42.2 cm]

Hauteur avec roulettes 28.4 in [72.1 cm]

Informations
d'emballage

Emballage à plat	Oui
Longueur du Paquet	29.6 in [75.3 cm]
Package Width	29.5 in [74.9 cm]
Package Height	1.8 in [4.6 cm]
Poids brut	72.8 lb [33.0 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Panneau latéral droit
	1 - Panneau latéral gauche
	1 - Partie supérieure du rack
	1 - Partie inférieure du rack
	1 - Panneau arrière
	1 - Porte avant
	4 - Rails de rack
	2 - Support avant/arrière
	1 - Panneau de ventilation
	1 - Panneau d'accès au câble
	4 - Supports de panneau
	1 - Plaque protectrice
	1 - Passe-câble circulaire
	2 - Verrous (2 clés chacun)
	4 - Roulettes
	32 - Vis M6 x 12 mm

8 - Vis M5 x 12

2 - Vis M4 x 12

4 - M6 x 15

12 - Cames

12 - Boulons d'assemblage

16 - Goupilles

30 - Vis M5

30 - Écrous cage M5

1 - Manuel d'instruction

Informations de
garantie

Warranty

2 ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis