

Armadio Server Rack 12U rifinito in legno con rotelle a profondità regolabile - fino a 136kg

ID prodotto: RKWOODCAB12



L'armadio per server 12U da ufficio RKWOODCAB12 consente l'archiviazione discreta di server, dispositivi di rete o AV in ufficio, con elegante finitura in legno. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Progettato per abbinarsi all'arredamento dell'ufficio o della sala riunioni, questo armadio per server 12U presenta dei pannelli esterni in laminato con una finestra anteriore in vetro ombreggiato che assicura la visibilità dell'apparecchiatura per il monitoraggio oltre al bloccaggio a chiave anteriore e posteriore per impedire l'accesso non autorizzato. Per consentire il funzionamento delle costose apparecchiature a basse temperature, è stato inserito un pannello di ventilazione che ottimizza il flusso dell'aria. L'armadio è inoltre dotato di resistenti rotelle che consentono il posizionamento senza problemi dell'apparecchiatura del server secondo necessità.

Il rack montato a 4 unità supporta un peso massimo di 136 kg ed è dotato di guide con profondità di montaggio regolabile da 431,8 mm a 533,4 mm per l'alloggiamento di apparecchiature di diverse dimensioni. Per semplificare la posa dei cavi in base alle proprie necessità, questo armadio a 12U presenta dei passanti per cavi sui pannelli anteriore e superiore e un pannello di ingresso cavi alla base.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Permette il montaggio delle apparecchiature del server o di rete in una elegante sala riunioni
- Consente di aggiungere un elegante armadio per server che si inserirà perfettamente in aree/ufficio di dimensioni ridotte con spazio limitato

## Caratteristiche

- Armadio montato 12U con elegante finitura in legno
- Supporta un peso massimo di 136 kg
- Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
- Profondità di montaggio regolabile da 423 mm a 523 mm
- Pannelli di ventilazione e ingresso cavi
- Ruote incluse
- Bloccaggio a chiave anteriore e posteriore
- Imballaggio piatto per una spedizione agevole

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Montabile a parete	No
Tipo rack	4 staffe
Tipo frame	Armadio montato
Altezza U	12U
Funzioni speciali	Guide di montaggio regolabili
	Rotelle (incluse)
	Installazione semplice
	Piedini di livellamento
Profilo guida di montaggio	L-Shape

Opzioni di raffreddamento	Due ventole opzionali: 92 mm
Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

---

Prestazioni

Weight Capacity (Stationary)	300.1 lb [136.1 kg]
------------------------------	---------------------

---

Caratteristiche fisiche

Colore	Black & Brown
Tipo sportello anteriore	Legno con finestra in vetro
Caratteristiche dello sportello anteriore	Lucchetto di sicurezza a chiave con sportello anteriore reversibile e rimovibile
Tipo pannello laterale	Legno
Tipo sportello posteriore	Legno
Caratteristiche dello sportello posteriore	Lucchetto di sicurezza a chiave con sportello posteriore rimovibile

---

Product Measurements

Larghezza interna	20.5 in [52.1 cm]
Profondità interna	25.1 in [63.7 cm]
Lunghezza prodotto	26.0 in [66.0 cm]
Larghezza prodotto	22.0 in [56.0 cm]
Altezza prodotto	25.6 in [65.0 cm]
Peso prodotto	67.6 lb [30.7 kg]
Profondità di montaggio massima	20.6 in [52.2 cm]
Profondità di montaggio minima	16.6 in [42.2 cm]

Altezza con ruote orientabili 28.4 in [72.1 cm]

---

Informazioni confezione

Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	Sì
Lunghezza Confezione	29.6 in [75.3 cm]
Larghezza del Pacco	29.5 in [74.9 cm]
Altezza del Pacco	1.8 in [4.6 cm]
Peso spedizione (confezione)	72.8 lb [33.0 kg]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Pannello laterale destro
	1 - Pannello laterale sinistro
	1 - Parte superiore rack
	1 - Base rack
	1 - Pannello posteriore
	1 - Sportello anteriore
	4 - Guide per rack
	2 - Supporto anteriore/posteriore
	1 - Pannello di ventilazione
	1 - Pannello di ingresso cavi
	4 - Staffe per pannelli
	1 - Piastra di battuta
	1 - Passante arrotondato
	2 - Elementi di bloccaggio (con 2 chiavi ciascuno)

4 - Ruote orientabili

32 - Viti M6x12

8 - Viti M5x12

2 - Viti M4x12

4 - M6x15

12 - Camme

12 - Perni di collegamento

16 - Perni distanziatori

30 - Viti M5

30 - Dadi ingabbiati M5

1 - Manuale di istruzioni

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty

2 Anni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.