

12U rack serverkast - 21 inch diep - houten afwerking - zwenkwielen - plat verpakt

Productcode: RKWOODCAB12



Met de RKWOODCAB12 12U kantoorserverkast, met een stijlvol houten afwerking, kunt u uw server-, netwerk- of AV-apparatuur onopvallend opbergen in uw kantoor. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Ontworpen voor naadloze integratie in het meubilair in uw kantoor- of vergaderruimte is deze 12U serverkast voorzien van externe panelen van houtlaminaat en een voorpaneel van getemperd glas, waardoor uw apparatuur zichtbaar blijft als u deze wilt controleren en met sleutelsloten aan de voor- en achterkant om toegang door onbevoegden te voorkomen. Om de omgevingstemperatuur van uw waardevolle apparatuur te verlagen, is de kast uitgerust met een ventilatiepaneel voor maximale luchtstroom. En ten slotte is de kast uitgerust met duurzame zwenkwielen, zodat het verplaatsen van uw serverapparatuur geen enkel probleem oplevert.

Het omsloten rack met 4 stijlen ondersteunt een gewicht van max. 136 kg en is voorzien van rails met instelbare montagediepte tussen 431,8 mm tot 533,4 mm zodat apparatuur van verschillende afmetingen gemakkelijk in het rack kunnen worden geplaatst. En ook uw kabels kunt u aanleggen waar u dat wilt omdat de 12U kast is uitgerust met kabeldoorvoertules in het achter- en bovenpaneel en een kabelinvoerpaneel aan de basis.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Monteer server- of netwerkapparatuur in een goed uitgeruste vergaderruimte

- Voeg een aantrekkelijke serverkast toe die ook in kleine of thuishkantoren met beperkte ruimte mooi staat

Eigenschappen

- 12U omsloten kast met een stijlvolle houten afwerking
- Max. ondersteund gewicht: 136 kg
- TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
- Instelbare montagediepte van 423 mm tot 523 mm
- Ventilatiepaneel en kabelinvoerpaneel
- Inclusief zwenkwielen
- Sleutelslot aan voor- en achterkant
- Plat verpakt voor gemakkelijk transport

Hardware

| | |
|---------------------|---|
| Garantiebeleid | 2 Years |
| Wandmonteerbaar | Nee |
| Rack type | Met 4 stijlen |
| Type frame | Gesloten kast |
| U-hoogte | 12U |
| Speciale functies | Verstelbare montagerails Zwenkwielen (meegeleverd) Eenvoudig monteerbaar Stelpoten |
| Montagerailprofiel | L-Shape |
| Koelopties | Twee optionele ventilatoren: 92 mm |
| Mounting Hole Types | Vierkant (voor kooimoer) |

Industriestandaarden EIA/ECA-310-E

Prestaties

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Weight Capacity (Stationary) | 300.7 lb [136.1 kg] |
|------------------------------|---------------------|

Fysieke eigenschappen

| | |
|---------------------------|---|
| Kleur | Black & Brown |
| Type voordeur | Hout met glazen raam |
| Kenmerken deur voorkant | Beveiligd sleutelslot met omkeerbare en verwijderbare voordeur |
| Type zijpaneel | Hout |
| Type achterdeur | Hout |
| Kenmerken deur achterkant | Veiligheidsslot met sleutel en verwijderbare deur aan achterzijde |

Product Measurements

| | |
|------------------------|-------------------|
| Interne breedte | 20.5 in [52.1 cm] |
| Interne diepte | 25.1 in [63.7 cm] |
| Lengte product | 26.0 in [66.0 cm] |
| Breedte product | 22.0 in [56.0 cm] |
| Hoogte product | 25.6 in [65.0 cm] |
| Gewicht product | 67.8 lb [30.7 kg] |
| Maximale montagediepte | 20.6 in [52.2 cm] |
| Minimale montagediepte | 16.6 in [42.2 cm] |
| Hoogte met wielen | 28.4 in [72.1 cm] |

Verpakkingsinformatie

| | |
|--------------------------------|----|
| Plat verpakt (montage vereist) | Ja |
|--------------------------------|----|



| | |
|--------------------------|-------------------|
| Package Length | 29.6 in [75.3 cm] |
| Package Width | 29.6 in [75.3 cm] |
| Package Height | 1.8 in [46.0 mm] |
| Verzendgewicht (verpakt) | 76.7 lb [34.7 kg] |

Wat wordt er meegeleverd

| | |
|-------------|--|
| Meegeleverd | <p>Rechter zijpaneel</p> <p>Linker zijpaneel</p> <p>Bovenkant rek</p> <p>Onderkant rek</p> <p>Achterpaneel</p> <p>Voordeur</p> <p>Rekrails</p> <p>Voor-/achtersteun</p> <p>Ventilatiepaneel</p> <p>Kabelinvoerpaneel</p> <p>Paneelsteunen</p> <p>Sluitplaat</p> <p>Ronde doorvoertule</p> <p>Vergrendelingen (met elk 2 sleutels)</p> <p>Wielen</p> <p>M6x12 schroeven</p> <p>M5x12 schroeven</p> <p>M4x12 schroeven</p> |
|-------------|--|

M6x15

Nokken

Aansluitbouten

Paspennen

M5 schroeven

M5 kooimoeren

Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

