

12U rackkabinett med serverskåp - 53,3 cm (21") djup - träyta - platt paket

Produkt ID: RKWOODCAB12



RKWOODCAB12 12U serverskåp för kontorsserver gör det möjligt att förvara server och nätverks- eller AV-utrustning diskret på kontoret, med en elegant träyta. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Detta 12U serverskåp har en design som smälter in i möblemanget på kontoret eller i styrelserummet och har ytterpaneler i laminerat trä och fönster i skuggat glas så att du kan se din utrustning samt lås på fram- och baksida för att förhindra otillåten åtkomst. För att kyla ner din värdefulla utrustning har vi lagt till en ventilationspanel för att maximera luftflödet. Skåpet har även hållbara hjul så att du enkelt kan placera serverutrustningen där du vill ha den.

Det inneslutna raket med 4 stolpar har en viktkapacitet på 136 kg och skenor med justerbart monteringsdjup från 431,8 mm till 533,4 mm för att passa utrustning i olika storlekar. 12U skåpet gör det enkelt att dra dina kablar där du vill ha dem med kabelgenomföringar på bak- och topppanelerna och en panel för kabelingång vid basen.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Montera server- eller nätverksutrustning i ett välmöblerat styrelserum
- Lägg till ett elegant serverskåp som inte blir en skamfläck i hemmakontor/små kontor med

begränsat utrymme

Funktioner

- 12U inneslutet skåp med elegant träyta
- Viktkapacitet på upp till 136 kg
- TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
- Justerbart monteringsdjup från 423 mm till 523 mm
- Paneler för ventilation och kabelingång
- Hjul medföljer
- Lås på fram- och baksida
- Platt paket för enkel transport

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Väggmonterbar	Nej
Hylltyp	4 stag
Ramtyp	Inneslutet skåp
U-höjd	12U
Specialfunktioner	Justerbara monteringsrännor Hjul (medföljer) Enkel montering Nivåfötter
Profil monteringsskenor	L-Shape
Kylningsalternativ	Två tillvalsfläktar: 92 mm
Mounting Hole Types	Kvadrat (för burmutter)
Industristandarder	EIA/ECA-310-E

Prestanda	Weight Capacity (Stationary)	300.1 lb [136.1 kg]
Utseende	Färg	Black & Brown
	Främre dörr	Trä med glasfönster
	Främre dörrfunktioner	Säkert nyckellås med vändbar och avtagbar främre dörr
	Sidopaneler	Trä
	Bakre dörr	Trä
	Bakre dörrfunktioner	Säkert nyckellås med avtagbar bakre dörr
Product Measurements	Inre bredd	20.5 in [52.1 cm]
	Inre djup	25.1 in [63.7 cm]
	Produktlängd	26.0 in [66.0 cm]
	Produktbredd	22.0 in [56.0 cm]
	Produkthöjd	25.6 in [65.0 cm]
	Produktvikt	67.6 lb [30.7 kg]
	Maximalt monteringsdjup	20.6 in [52.2 cm]
	Minsta monteringsdjup	16.6 in [42.2 cm]
	Höjd med hjul	28.4 in [72.1 cm]
Förpackning	Platt paket (montering krävs)	Ja
	Paketets längd	29.6 in [75.3 cm]
	Package Width	29.5 in [74.9 cm]
	Paketets höjd	1.8 in [4.6 cm]

Fraktvikt (förpackning) 72.8 lb [33.0 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Höger sidopanel
	1 - Vänster sidopanel
	1 - Ovansida på rack
	1 - Rackbotten
	1 - Bakpanel
	1 - Främre dörr
	4 - Rackskenor
	2 - Stöd fram/bak
	1 - Ventilationspanel
	1 - Panel för kabelingång
	4 - Panelfästen
	1 - Slutbleck
	1 - Runt kabelhåll
	2 - Lås (med 2 nycklar var)
	4 - Hjul
	32 - M6x12 skruvar
	8 - M5x12 skruvar
	2 - M4x12 skruvar
	4 - M6x15
	12 - Kammar
	12 - Anslutningsbultar
	16 - Träpluggar

30 - M5-skravar

30 - M5 korgmuttrar

1 - Instruktionsbok

Warranty
Information

Warranty

2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.