

1,8m Cisco Konsolen Rollover Kabel - RJ45 St/St

Produkt-ID: ROLLOVERMM6



Dieses 1,8 m lange Cisco Console Kabel/Rollover-Kabel ist ein kostengünstiges Ersatzkabel, mit dem Sie Ihren Computer an einen Cisco® Router, Server oder ein Netzwerkgerät anschließen können. Dieses widerstandsfähige Cisco Console-Kabel ist ein direktes Ersatzkabel, das dem Yost Serial Device Wiring Standard entspricht. Das Cisco Console Rollover-Kabel wurde ausschließlich aus hochwertigen Materialien gefertigt und steht für maximale Zuverlässigkeit.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schließen Sie einen Computerterminal an den Port einer Router-Konsole an

Merkmale

- Tragbare Ausführung
- Einfach zu verwenden und zu installieren

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Anzahl von Leitern 8

Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride

Kabeltyp Flach, vergossen

Steckverbinder

Steckverbinder A 1 - RJ-45

Steckverbinder B 1 - RJ-45

Physische Eigenschaften

Farbe Blau

Drahtstärke 26 AWG (0.404 mm)

Kabellänge 6.0 ft [1.8 m]

Produktlänge 6.1 ft [1.9 m]

Produktbreite 2.1 in [5.3 cm]

Produkthöhe 2.1 in [5.3 cm]

Produktgewicht 1.8 oz [50 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge 1

Paketlänge 0.0 in [0.1 mm]

Paketbreite 7.9 in [20 cm]

Pakethöhe 8.7 in [22 cm]

Versandgewicht (Verpackung) 1.9 oz [55 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - 1,8m Cisco Konsolen Rollover-Kabel – RJ45 Ethernet Stecker/Stecker

Garantieinformatio
nen

Warranty

Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.