

1 m USB-A till USB-C-snabbladdningskabel, robust, laddning och synkronisering, 3 A, USB 2.0, svart TPE-mantel och aramidfiber - USB-laddningssladd

Produkt ID: RUSB2AC1MB



Denna USB-C-kabel klarar av den dagliga påfrestningen av att ladda och synkronisera dina mobila enheter. Den robusta kabeln är kompatibel med dina Thunderbolt 3 portar och är ett måste för både affärs- och konsumenttillämpningar.

Den slitstarka USB-C-kabeln är förstärkt med aramidfiber som skyddar den från påfrestningen av att ständigt böjas och vridas. Detta gör att kabeln kan böjas utan att sträcka eller skada kabelns kärna.

- Aramidfiber tillför styrka och hållbarhet till kabeln
- Isolerade ledare minskar friktionen och ger större flexibilitet
- EMI (elektromagnetisk interferens) skydd med aluminium-mylarfolie med flätad skärmning
- TPE-kabelhölje (termoplastisk elastomer) är mjukare och flexiblare än en vanlig PVC-kabel

USB-A till USB-C-kabeln är konstruerad för att förhindra att kontakten separeras från manteln. Den extra långa avlastningsformen har testats för att klara över 10 000 böjcykler vid 180° vinkel.

- USB Type C anslutningen erbjuder en utgång med 3 A strömsättning för att ladda dina USB-C kompatibla enheter
- Metallhöljet skyddar kretskortet från EMI och förstärker anslutningspunkten
- Dragavlastning testad för att tolerera över 10 000 böjcykler vid 180° vinkel

Den hållbara kabeln stöder alla USB 2.0-specifikationer som ger en pålitlig anslutning för alla dina USB-C-enheter. Det ger också upp till 60 W ström för att ladda dina enheter utan att behöva ytterligare strömsättning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ladda och synka dina mobila USB Type C-enheter

Funktioner

- Ladda dina enheter med en högkvalitativ USB 2.0-kabel som är konstruerad för att klara dina dagliga rutiner
- Den slitstarka USB-C-kabeln är förstärkt med kevlar®-aramidfiber för ökad draghållfasthet som är 5x starkare än stål
- Utökad dragavlastning testad för att tolerera över 10 000 böjcykler vid 180° vinkel
- Med ett mjukt TPE-hölje tillhandahåller den flexibla anslutningar med denna 1-meters USB till USB-dataöverföringskabel
- Denna kraftiga USB 2.0 till USB-C-kabel är skyddad mot EMI och har ett metallskydd som skyddar kretskortet.

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-------------------	----------------------

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
Connector B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak
Tråddimension	22/32 AWG
Kabellängd	3.3 ft [1 m]
Produktlängd	3.3 ft [1.0 m]
Produktbredd	0.6 in [1.5 cm]
Produkthöjd	0.3 in [0.7 cm]
Produktvikt	0.9 oz [25.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	5.0 in [12.7 cm]
Paketets höjd	0.4 in [1.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.1 oz [30.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB-A till USB-C-kabel
-----------------	----------------------------

Warranty Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.