

2 m (USB-A till USB-C-snabbladdningskabel, robust, laddning och synkronisering, 3 A, USB 2.0, svart TPE-mantel och aramidfiber - USB-laddningssladd

Produkt ID: RUSB2AC2MB



Denna USB-C-kabel klarar av den dagliga påfrestningen av att ladda och synkronisera dina mobila enheter. Den robusta kabeln är kompatibel med dina Thunderbolt 3 portar och är ett måste för både affärs- och konsumenttillämpningar.

Den slitstarka USB-C-kabeln är förstärkt med aramidfiber som skyddar den från påfrestningen av att ständigt böjas och vridas. Detta gör att kabeln kan böjas utan att sträcka eller skada kabelns kärna.

- Aramidfiber tillför styrka och hållbarhet till kabeln
- Isolerade ledare minskar friktionen och ger större flexibilitet
- EMI (elektromagnetisk interferens) skydd med aluminium-mylarfolie med flätad skärmning
- TPE-kabelhölje (termoplastisk elastomer) är mjukare och flexiblare än en vanlig PVC-kabel

USB-A till USB-C-kabeln är konstruerad för att förhindra att kontakten separeras från manteln. Den extra långa avlastningsformen har testats för att klara över 10 000 böjcykler vid 180° vinkel.

- USB Type C anslutningen erbjuder en utgång med 3 A strömsättning för att ladda dina USB-C kompatibla enheter
- Metallhöljet skyddar kretskortet från EMI och förstärker anslutningspunkten
- Dragavlastning testad för att tolerera över 10 000 böjcykler vid 180° vinkel

Den hållbara kabeln stöder alla USB 2.0-specifikationer som ger en pålitlig anslutning för alla dina USB-C-enheter. Det ger också upp till 60 W ström för att ladda dina enheter utan att behöva ytterligare strömsättning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ladda och synka dina mobila USB Type C-enheter

Funktioner

- **HÅLLBAR:** USB A till USB C-laddkabel förstärkt med aramidfiber för ökad dragstyrka som är fem gånger starkare än stål. Testad för att klara 10 000+ böjcykler i 180° vinkel och 5 000+ införingar
- **SPECIFIKATIONER:** Längd: 2 m | Färg: Svart | Kontakter: USB-C till USB-A | Prestanda: USB 2.0 | Material: Aramidfiber | Effekt: 3 A | Manteltyp: TPE | Avskärmning: EMI-skydd
- **USB-C-KOMPATIBILITET:** Robust dataöverföringskabel som du kan använda för att ladda och synkronisera dina USB Type C-enheter, inklusive iPad Pro, Samsung Galaxy S8, S9, S10, S20, S20+, One Plus och Google Pixel 3a-, 3-, 4-serien
- **SNABBLADDNING OCH SYNKRONISERING:** Denna högkvalitativa sladd har stöd för upp till 3 A för snabb laddning från en USB-A-port eller Quick Charge-strömadapter som utformats för att ladda och synkronisera dina USB C-enheter
- **FLEXIBEL KABEL:** Byggt med en TPE-mantel för att absorbera spänningen från frekventa böjningar utan att skada kabelns kärna. TPE är giftfri, halogenfri och RoHS-certifierad för miljömässig hållbarhet

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

	Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)	Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
	Connector B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Miljö	Drifttemperatur	0°C - 80°C (32°F to 176°F)
	Förvaringstemperatur	0°C - 80°C (32°F to 176°F)
	Luftfuktighet	0-95 %
Utseende	Färg	Svart
	Kontakttyp	Rak
	Tråddimension	22/32 AWG
	Kabellängd	6.4 ft [1.9 m]
	Produktlängd	6.7 ft [2.0 m]
	Produktbredd	0.6 in [1.5 cm]
	Produkt höjd	0.5 in [12 mm]
	Produktvikt	1.6 oz [45.0 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	6.6 in [16.7 cm]
	Paketets bredd	5.0 in [12.6 cm]
	Paketets höjd	0.6 in [1.5 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.7 oz [48.0 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - usb a till usb c-kabel

Warranty
Information

Warranty

Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.