

Câble USB vers Lightning de 50cm - Certifié Mfi - Adaptateur USB Lightning Noir, Gaine durable en TPE - Cordon Chargeur Iphone/Lightning Spirale en Fibre Aramide - Câble USB pour Iphone Très Résistant

Nº de produit: RUSB2ALT50CMBC



Ce câble Lightning à USB A enroulé peut résister aux exigences quotidiennes de la charge et de la synchronisation de vos appareils mobiles. Il se contracte jusqu'à atteindre 32cm, ce qui le rend compact et pratique à ranger.

Le câble de chargement Lightning durable est doté d'un renforcement en fibre aramide qui l'abrite du stress des courbures fréquentes. Cela permet également au câble de se flétrir sans trop s'étirer ou endommager l'âme du câble.

Le câble Lightning vers USB A est construit pour empêcher le connecteur de se séparer de la gaine. Le moulage extra-long de la décharge de traction est testé pour résister à plus de 5 000+ cycles de flexion à un angle de 180°.

Le câble durable prend en charge toutes les spécifications USB 2.0 offrant une connexion fiable pour tous vos appareils Lightning. Il est également certifié Apple MFi, ce qui est garanti pour une charge et une synchronisation rapides et fiables à partir des ports de charge USB-A.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **CÂBLE USB VERS LIGHTNING** : Le câble s'étire jusqu'à 50cm et se contracte jusqu'à 32cm, ce qui l'empêche de s'emmêler/de gêner. La gaine en TPE, souple, permet de l'enrouler facilement et de le ranger dans la console du véhicule ou la boîte à gants
- **CONCEPTION RUGUEUSE** : Câble USB A 2.0 de haute qualité renforcé par des fibres aramides pour une résistance à la traction ; testé pour résister à plus de 10000 insertions et plus de 5000 cycles de flexion à 180° ; gaine en TPE et décharge de traction
- **CERTIFIÉ APPLE MFI** : Câble USB-A vers Lightning pour une charge/synchronisation rapide et fiable à partir du port de charge USB-A pour les appareils Lightning, y compris les iPhones Pro/Max/Mini/XR jusqu'à l'iPhone 14, l'iPad Air, l'iPad, l'iPad Mini
- **CHARGEZ VOS APPAREILS LIGHTNING** : Le cordon spiralé à usage intensif recharge les appareils dotés d'un port Lightning, notamment les AirPods, le Magic Keyboard, le Magic Trackpad, la Magic Mouse et la télécommande Siri, idéal pour les stations de recharge
- **CARACTÉRISTIQUES** : Longueur: 50cm | Couleur: Noir | Type de câble: Enroulé | Connecteurs: Lightning/USB A | Performance: USB 2.0 480Mbps | Renforcement: Fibre aramide | Type de gaine: TPE | Blindage: Al-Mylar | Câble de charge pour iPhone à usage intensif

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	TPE - Thermoplastic Elastomers
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Longueur max. de câble	19.7 in [500 mm]
Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - Connecteur Apple Lightning (8 broches)
Connecteur B	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 0 to 80°C (32 to 176°F)

Température de stockage 0 to 80°C (32 to 176°F)

Humidité 0% à 95% HR

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Style de connecteur Droit

Calibre du fil 22/32 AWG

Longueur de câble 19.7 in [50 cm]

Dia. ext. du câble 0.1 in [3.1 mm]

Longueur du produit 13.2 in [33.6 cm]

Largeur du produit 0.6 in [1.5 cm]

Hauteur du produit 0.3 in [0.7 cm]

Poids du produit 1.0 oz [28.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 4.9 in [12.5 cm]

Largeur du Paquet 5.0 in [12.6 cm]

Hauteur du Paquet 0.7 in [1.9 cm]

Poids brut 1.2 oz [34.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble USB-A vers Lightning

Informations de garantie

Warranty 2 ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

