

Cavo Lightning a USB- A da 50 cm Certificato MFi, Cavetto iPhone Spiralato di Ricarica/Alimentazione, Resistente Cavo USB a Lightning in Fibra Aramidica con Rivestimento TPE , Cavo Caricatore Nero

ID prodotto: RUSB2ALT50CMBC



Questo cavo Lightning a USB A spiralato da 50 cm può supportare le esigenze quotidiane di ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili. Si contrae fino a 32 cm rendendolo compatto così compatto da poter essere facilmente riposto nel vano portaoggetti dell'auto.

Questo resistente cavo di ricarica da USB A a Lightning ha un rivestimento in Fibra Aramidica che lo protegge dallo stress dovuto alle frequenti torsioni. Questo permette al cavo di flettersi senza allungarsi troppo e non danneggiare il suo nucleo.

Questo cavo da USB A a Lightning è progettato per evitare che il connettore si separe dal rivestimento. Il suo rinforzo extra-lungo sul connettore riduce lo stress da trazione, è testato per resistere ad oltre 5.000 cicli di piegatura a 180°.

Questo resistente cavo compatibile con le specifiche USB 2.0 garantisce una connessione affidabile per tutti i tuoi dispositivi Lightning. È anche certificato Apple MFi che assicura carica e sincronizzazione veloce e affidabile dalle porte di USB-A.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

## Caratteristiche

- CAVO LIGHTNING A USB: Questo cavo si estende da 32 a 50 cm evitano che si aggrovigli e sia d'intralcio; Il rivestimento in TPE lo rende resistente morbido e flessibile, quindi facile da avvolgere per riporlo nel portaoggetti dell'auto.
- DESIGN ROBUSTO: Cavo da USB A a Lightning in Fibra Aramidica per una maggiore resistenza alla trazione; Testato per resistere a oltre 10000 inserimenti e 5000 cicli di piegatura a 180°. Il rivestimento in TPE atossico lo rende resistente e flessibile
- CERTIFICATO APPLE MFI: Cavo adattatore da USB-A a Lightning garantisce una carica/sincronizzazione veloce e affidabile dalla porta USB-A per dispositivi Lightning tra cui iPhone 13/12 Pro/Max/Mini, iPhone 8/11/11 Pro, iPhone XR, iPad Air, iPad, iPad Mini
- CARICA I DISPOSITIVI LIGHTNING: Il cavo a spirale per carichi pesanti carica i dispositivi con una porta Lightning, inclusi AirPods, Magic Keyboard, Magic Trackpad, Magic Mouse e Siri Remote, ideale per l'uso nelle stazioni di ricarica
- SPECIFICHE DEL CAVO: Lunghezza:50cm | Colore: Nero | Tipo di cavo: A spirale | Connettori: Lightning/USB A | Prestazioni: USB 2.0 480Mbps | Rinforzo: Fibra Aramidica | Tipo di rivestimento: TPE | Schermo: Alluminio | Resistente cavo di ricarica per iPhone

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

### Prestazioni

Lunghezza max cavo	19.7 in [500 mm]
Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s

### Connettore/i

Connettore A	1 - Connettore lightning Apple (8 pin)
Connettore B	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

### Ambientale

Temperatura d'esercizio	0 to 80°C (32 to 176°F)
-------------------------	-------------------------

Temperatura di conservazione      0 to 80°C (32 to 176°F)

Umidità      0% a 95% HR

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	22/32 AWG
Lunghezza del cavo	19.7 in [50 cm]
OD cavo	0.1 in [3.1 mm]
Lunghezza prodotto	13.2 in [33.6 cm]
Larghezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Altezza prodotto	0.3 in [0.7 cm]
Peso prodotto	1.0 oz [28.0 g]

#### Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	4.9 in [12.5 cm]
Larghezza del Pacco	5.0 in [12.6 cm]
Altezza del Pacco	0.7 in [1.9 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.2 oz [34.0 g]

#### Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo USB-A a Lightning
--------------------------	----------------------------

#### Informazioni sulla garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

