

Câble USB-C de 2m, Coudé à Droite, USB 5Gbps, 100W (5A) Power Delivery, 4K 60Hz
DP Alt Mode, Cordon USB C Robuste - Compatible Thunderbolt

Nº de produit: RUSB315CC2MBR



Connectez des périphériques sources et des périphériques USB à 5 Gbps à l'aide de ce câble USB Type-C à angle droit robuste de 2 m. Positionnez la connexion USB-C à angle droit le long de l'appareil pour réduire l'encombrement des câbles et éviter une tension prolongée due à la flexion.

Il est idéal pour le transfert de données à 5 Gbps vers des dispositifs de stockage externes compatibles USB-C, ou comme connexion par câble unique d'un dock USB-C à un ordinateur portable.

Le câble USB-C robuste prend en charge jusqu'à 4K à 60 Hz via le mode Alt DisplayPort 1.2 et est compatible avec les résolutions 1080p et inférieures.

Conçu pour résister à une utilisation intensive, le câble USB-C dispose d'un noyau en fibre d'aramide et d'une gaine extérieure en TPE durable. Cette construction robuste protège contre l'effilochage ou la casse et résiste aux enchevêtrements.

Ce câble USB Type-C dispose de la technologie Power Delivery (PD) 3.0 avec une sortie PD allant jusqu'à 100W. Alimentez et chargez un ordinateur portable USB-C, tel qu'un Apple MacBook, un Lenovo ThinkPad ou un Microsoft Surface, avec une sortie allant jusqu'à 100W via USB Power Delivery 3.0. Connectez le câble USB-C d'un ordinateur portable à un chargeur mural USB-C ou à une station d'accueil.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **CÂBLE USB À ANGLE DROIT** : Le câble USB-C est doté d'un connecteur USB-C à angle droit; Idéal pour se connecter dans les petits espaces; Le connecteur à 90° optimise l'acheminement du câble sans imposer de contraintes inutiles au connecteur et à l'appareil
- **CONSTRUCTION DURABLE** : Le câble est renforcé avec de la fibre aramide pour améliorer la flexibilité/protection contre les flexions/usure; Des serre-câbles avec un rayon de courbure de 8 mm; Des connecteurs évalués au-delà de 10 000 cycles d'insertion
- **USB-C COMPLET** : Le câble prend en charge des taux de transfert allant jusqu'à 5 Gbps, le mode Alt DP 4K60Hz et le PD 100W; Compatibilité universelle entre les PC portables USB-C, les stations d'accueil, les moniteurs UHD et les périphériques externes
- **CONCEPTION PENSÉE** : Puce E-Marker intégrée pour une sortie cohérente des données, de la vidéo et de PD; Gaine extérieure TPE flexible, sans halogène et conforme à la directive RoHS; Écran en aluminium-mylar pour une meilleure protection contre les EMI
- **PERFORMANCE** : USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps); 4K 60Hz DP Alt Mode 1.2; 100W PD; 2 m; Noir; Diamètre extérieur de 4,8 mm; Connectez et chargez un ordinateur portable USB-C via une seule connexion; Optimisez le routage des câbles vers un périphérique USB-C

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Active or Passive Adapter Passif

Type de gaine de câble TPE - Thermoplastic Elastomers

Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Video Revision DisplayPort 1.2

Longueur max. de câble 6.6 ft [2 m]

Résolutions numériques max. 4K 60 Hz

Type et débit USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

 Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB 3.2 Type-C (2 broches, Gen 1, 5Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-C (2 broches, Gen 1, 5Gbps)

Alimentation

Power Delivery	100W
----------------	------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	0%~85% HR

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Right Angle to Straight
Longueur de câble	6.6 ft [2 m]
Dia. ext. du câble	0.2 in [4.8 mm]
Longueur du produit	6.6 ft [2.0 m]
Largeur du produit	1.0 in [2.5 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.2 cm]
Poids du produit	2.9 oz [81.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.5 in [16.6 cm]
Largeur du Colis	4.8 in [12.3 cm]
Hauteur du Paquet	0.7 in [1.8 cm]

Poids brut 3.0 oz [84.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble USB-C à Angle Droit de 2 m

Informations de
garantie

Warranty 2 ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

