

2m USB-C Kabel, Robuuste Haakse USB 5Gbps Type C Kabel, 100W (5A) Power Delivery, 4K 60Hz DP Alt Mode - Thunderbolt Compatibel

Productcode: RUSB315CC2MBR



Sluit USB 5 Gbps bron- en randapparaten aan met deze 2m lange rugged USB Type-C kabel met rechte hoek. Plaats de haakse USB-C aansluiting langs het apparaat om kabelwarboel te verminderen en langdurige belasting door buigen te voorkomen.

Ideaal voor 5Gbps data transfer naar externe USB-C opslagapparatuur, of om via één kabel een USB-C dock op een laptop aan te sluiten.

De duurzame USB-C kabel ondersteunt tot 4K 60Hz video via DisplayPort 1.2 Alt Mode en is compatibel met 1080p en lagere resoluties.

De USB-C kabel is ontworpen om zwaar gebruik te kunnen weerstaan dankzij de Aramide vezelkern en duurzame TPE mantel. Deze heavy-duty constructie beschermt tegen rafelen of breken en voorkomt knopen.

Deze USB Type-C kabel is voorzien van Power Delivery (PD) 3.0 met tot 100W PD-output. Gebruik de USB-C kabel om een laptop te verbinden met een USB-C muurlader of docking station. Ideaal voor het voeden en opladen van een USB-C laptop, zoals Apple MacBook, Lenovo ThinkPad of Microsoft Surface met maximaal 100W vermogen via USB Power Delivery 3.0.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **HAAKSE USB KABEL:** Rugged USB Type-C kabel heeft een USB-C connector met rechte hoek; Ideaal voor aansluiting in nauwe ruimtes; 90 graden connector zorgt voor optimale routing van de kabel zonder onnodige belasting van de connector en het apparaat
- **DUURZAME BOUW:** De USB-C-kabel is versterkt met aramidevezels voor meer flexibiliteit en bescherming tegen veelvuldig buigen en slijtage; Robuuste trekontlasting met een buigradius van 8mm; Vernikkelde connectors bestand tegen meer dan 10.000 aansluitcycli
- **FULL-FEATURE USB-C:** Haakse USB-C kabel ondersteunt transfer snelheden tot 5 Gbps, 4K 60Hz DP Alt Mode en 100W Power Delivery; Universele compatibiliteit tussen USB-C laptops, docking stations, UHD monitors en externe apparaten
- **DOORDACHT ONTWERP:** Ingebouwde E-marker chip voor consistente data, video en Power Delivery output; Flexibele TPE mantel is gifvrij, halogeenvrij en is RoHS compliant; Aluminium-mylar afscherming voor betere EMI bescherming
- **PERFORMANCE:** USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps); 4K 60Hz DP Alt Mode 1.2; 100W Power Delivery; 2m; Zwart; 4.8mm Buitendiameter; Een USB-C laptop docken en laden over één connectie; Optimale kabelgeleiding naar een USB-C apparaat

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Active or Passive Adapter	Passief
Type kabelmantel	TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Video Revision	DisplayPort 1.2
Maximale kabellengte	6.6 ft [2 m]
Maximale digitale resoluties	4K 60Hz
Type en snelheid	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

Connector(en)

Connector A	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)
-------------	---

1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)

Voeding

Power Delivery 100W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Vochtigheid 0%~85% RH

Fysieke eigenschappen

Kleur Zwart

Stijl connector Right Angle to Straight

Kabellengte 6.6 ft [2 m]

Buitendiameter kabel 0.2 in [4.8 mm]

Lengte product 6.6 ft [2.0 m]

Breedte product 1.0 in [2.5 cm]

Hoogte product 0.5 in [1.2 cm]

Gewicht product 2.9 oz [81.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal 1

Lengte Verpakking 6.5 in [16.6 cm]

Breedte Verpakking 4.8 in [12.3 cm]

Hoogte Verpakking 0.7 in [1.8 cm]

Verzendgewicht (verpakt) 3.0 oz [84.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 2m Haakse USB-C Kabel
-------------	---------------------------

Garantiebepalinge
n

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.