

Cavo durevole da USB-C a Lightning da 1m nero - Cavo di alimentazione/sincronizzazione in Fibra aramidica robusta per impieghi intensivi da USB tipo C a Lightening - Certificato Apple MFi per iPad/iPhone 12

ID prodotto: RUSBCLTMM1MB



Questo cavo USB-C a Lightning nero da 1m è progettato per rispondere alle esigenze quotidiane di ricarica e sincronizzazione di iPad, iPhone o altri dispositivi mobili dotati di connettore Lightning. Resistente e robusto, testato per resistere all'usura e all'utilizzo in auto in estate e in inverno, è un accessorio indispensabile per gli impieghi sia aziendali che privati.

Questo resistente cavo USB-C a Lightning è dotato di rinforzo con fibra aramidica che lo protegge dalle sollecitazioni indotte delle frequenti piegature e torsioni. Ciò consente inoltre la flessione del cavo senza stiramenti eccessivi e rafforza l'anima del cavo. >

- La fibra aramidica rende il cavo più forte e resistente
- I conduttori isolati riducono l'attrito e consentono una maggiore flessibilità
- Protezione dalle interferenze elettromagnetiche grazie a un foglio in alluminio-mylar con schermatura intrecciata
- La guaina in elastomero termoplastico (TPE) è più morbida e più flessibile rispetto a quella in PVC standard, nonché più rispettosa dell'ambiente

Il cavo rinforzato è realizzato in modo da impedire la separazione del connettore dalla guaina. Il serracavo extra lungo è testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura a un angolo di 180°. Inoltre, lo stampaggio interno migliorato resiste alle incrinature e riduce il danneggiamento del cavo.

- Il connettore Lightning eroga 12 W per consentire la ricarica dei dispositivi iOS
- La protezione metallica ripara il circuito stampato dalle interferenze elettromagnetiche e rafforza il

punto di connessione

- Il serracavo è testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura a un angolo di 180°

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili Lightning

Caratteristiche

- SPECIFICHE DEL CAVO: Lunghezza 1m - Colore: nero - Connatori: Lightning e USB-C - Prestazioni: USB 2.0 480Mbps - Rinforzo: Fibra aramidica - Tipo di guaina: TPE - Schermatura: Al-Mylar
- CARICARE RAPIDAMENTE I DISPOSITIVI LIGHTENING: Il cavo robusto supporta la ricarica rapida tramite Power Delivery da adattatori USB-C Apple da 18W fino a 96W; Ideale per stazioni di ricarica. Per Airpods, Magic Keyboard/Trackpad/Mouse e Siri Remote
- CERTIFICATO APPLE MFI: cavo adattatore da USB-C a Lightning per garantire una ricarica/sincronizzazione veloce e affidabile dalla porta di ricarica USB-C per i dispositivi Lightning inclusi iPhone Pro/Max/Mini/XR fino a iPhone 14, iPad Air/iPad/iPad Mini
- CAVO FLESSIBILE: il rivestimento in TPE assorbe le sollecitazioni indotte da frequenti torsioni senza danneggiare il nucleo del cavo. Il filo e il connettore durevole proteggono questo cavo dall'usura dovuta all'uso frequente in auto
- DUREVOLE: Cavo Lightning da 1m per impieghi intensivi in fibra aramidica per un'elevata resistenza alla trazione. Cavo duraturo, resistente ed affidabile testato per resistere a più di 10000 cicli di piegatura a 180° e 5000+ inserimenti

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connettore/i

Connettore A 1 - Connettore lightning Apple (8 pin)
 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Caratteristiche fisiche

Colore Nero
Stile connettori Dritto
Diametro filo 22/32 AWG
Lunghezza del cavo 3.3 ft [1 m]
Lunghezza prodotto 39.4 in [1000.0 mm]
Larghezza prodotto 0.5 in [1.2 cm]
Altezza prodotto 0.2 in [0.6 cm]
Peso prodotto 1.0 oz [27.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione 1
Lunghezza Confezione 5.6 in [14.2 cm]
Larghezza del Pacco 3.0 in [7.6 cm]
Altezza del Pacco 0.7 in [1.8 cm]
Peso spedizione (confezione) 1.7 oz [48.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione 1 - Cavo Lightning da 1 m

Informazioni sulla garanzia

Warranty

2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

