

高耐久Lightning - USB-Cケーブル／2m／ホワイト／アラミド繊維補強／iPhone 12、iPad対応／Apple MFi認証／アップルライトニング - USB Type-C充電同期ケーブル

製品ID: RUSBCLTMM2MW



USB-C -

Lightningケーブル(2m、ホワイト)。Lightningコネクタに対応するiPad、iPhoneなどのモバイル機器を高頻度で充電・同期することを想定した頑丈なケーブルです。夏冬の自動車内での使用はじめ高負荷の耐久テストをクリアしたケーブルは、業務用として、また個人機器用にも最適な製品です。

この高耐久USB-C -

Lightningケーブルは、アラミド繊維で補強されており、曲げたり捻ったりされることが多いケーブルを負荷から保護します。引っ張りに強く柔軟性に優れ、芯を補強した造りになっています。

ケーブルの主な特徴

- ・ケーブルの強度と耐久性を高めるアラミド繊維
- ・摩擦を軽減し、柔軟性を高める絶縁導体
- ・編組シールドとアルミマイラー箔でEMI(電磁干渉)から保護
- ・標準的なPVC被覆材よりも柔軟性に優れ、環境にも優しいTPE(熱可塑性エラストマー)ケーブル被覆材

この強化ケーブルはコネクタが被覆材から剥がれないように設計されています。通常より長い応力緩和モールドは、180°の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テストを通過しています。また、内部モールドはひび割れを防ぎ、ケーブルへのダメージを軽減します。

コネクタの主な特徴

- ・iOSデバイスを12Wで充電するLightningコネクタ
- ・回路基板を電磁干渉から守り、接続ポイントを補強するメタルシールド
- ・180°の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テストをクリアした応力緩和機能

認証、レポート、互換性



用途

- ・ Lightningモバイル機器を充電・同期

製品の特長

高耐久性: アラミド繊維で補強した頑丈なLightningケーブル(2m)。引っ張りに強く、長期に渡り安定した性能を提供。180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア

柔軟な同期充電ケーブル: 自動車内での使用など、頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブルの芯を保護。摩耗に強い頑丈なワイヤーとコネクタを使用

- ・ Apple MFi規格対応: USB-C充電ポートからiPhone14以前のiPhone Pro/Max/Mini/XR、iPad Air、iPad、iPad Miniを含むLightningデバイスへ高速で安定した充電/同期を実現

Lightningデバイスを急速充電: Apple製PD対応USB-C電源アダプタ(18W-96W)と互換の頑丈な充電ケーブル。充電ステーションに理想的。Airpods、Magic Keyboard/Trackpad/Mouse、Siri Remoteなどに対応

- ・ ケーブル仕様: 長さ 2m / ホワイト / コネクタ: Lightning - USB-C / 性能: USB 2.0 (480 Mbps) / 補強: アラミド繊維 / 被覆材: TPE / シールド: アルミマイラー箔 / メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	熱可塑性エラストマー
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)

性能

タイプおよび定格	USB 2.0 (480 Mbps)
----------	--------------------

コネクタ

コネクタA	1 - Apple Lightningコネクタ [8ピン]
	1 - USB Type-C (USB 2.0, 480 Mbps) [24ピン]

物理的特徴

色	ホワイト
コネクタタイプ	ストレート
ワイヤゲージ	22 / 32 AWG

ケーブル長	2 m [6.6 ft]
製品縦	2000.0 mm [78.7 in]
製品横	1.3 cm [0.5 in]
製品高さ	0.6 cm [0.2 in]
製品重量	46.0 g [1.6 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	18.5 cm [7.3 in]
パッケージ横	7.6 cm [3.0 in]
パッケージ高さ	3.1 cm [1.2 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	76.0 g [2.7 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 2m Lightningケーブル
---------	----------------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。