

1m USB auf Lightning Kabel für iPhone / iPad / iPod- Apple MFi zertifiziert - weiß

Product ID: RUSBLTMM1M



Dieses USB-auf Lightning-Kabel widersteht den täglichen Belastungen beim Aufladen und Synchronisieren Ihrer mobilen Geräte. Das robuste Kabel ist auf die Anforderungen von Business-Anwendern und Verbrauchern ausgelegt. E hält nachweislich anspruchsvollen Verschleißbedingungen stand.

Das strapazierfähige Lightning-Kabel verfügt über eine Aramid-Faser-Verstärkung, die das Kabel vor der Belastung durch häufiges Biegen und Verdrehen schützt. So kann das Kabel auch ohne Überdehnung gebogen werden und auch die Adern des Kabels werden so verstärkt.

Aramid-Fasern sorgen für Festigkeit und Strapazierfähigkeit des Kabels
Isolierte Leiter reduzieren die Reibung und bieten mehr Flexibilität.
Schutz vor elektromagnetischer Störausstrahlung dank einer Aluminiummylar-Folie mit Geflechschirm
Der Mantel des TPE-Kabels (thermoplastisches Elastomer) ist weicher und flexibler als ein herkömmliches PVC-Kabel und außerdem umweltfreundlich.

Das Kabel ist so konstruiert, dass der Steckverbinder nicht vom Mantel getrennt wird. Die besonders lange Zugentlastung hält, durch Tests nachgewiesen, über 10000 Biegevorgängen stand, bei denen das Kabel im 180-Grad-Winkel abgeknickt wird. Außerdem ist das verbesserte Innenmaterial widerstandsfähig gegenüber Brüchen und trägt so dazu bei, dass weniger Kabelschäden auftreten.

Der Lightning-Steckverbinder bietet 12 W zum Aufladen Ihrer iOS-Geräte
Die Metallabschirmung schützt Leiterplatten vor elektromagnetischen Störausstrahlungen und verstärkt den Anschlusspunkt
Die Zugentlastung wurde daraufhin getestet, dass sie mehr als 10000 Biegevorgängen standhält, die im 180-Grad-Winkel erfolgen

Das Apple MFi-zertifizierte Lightning-Kabel RUSBLTMM1M verfügt über eine 2-Jahres-Garantie von StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility





Applications

- Laden und synchronisieren Sie Ihre Lightning-Mobilgeräte

Features

- Laden Sie Ihre Geräte mit einem Kabel auf, das Ihnen nicht im Weg ist und für Ihren Alltag entwickelt wurde.
- Dieses Lightning-Kabel ist mit Aramid-Fasern verstärkt und bietet so Schutz gegen Belastungen durch häufiges Biegen und Verdrehen.
- Die verlängerte Zugentlastung wurde daraufhin getestet, dass sie mehr als 10000 Biegevorgängen standhält, die im 180-Grad-Winkel erfolgen.
- Machen Sie mit diesem MFi-zertifizierten Lightning-Kabel mit einer weichen TPE-Ummantelung flexible Verbindungen verfügbar.
- Dieses robuste, gegen elektromagnetische Störausstrahlungen geschützte Lightning-Kabel verfügt über einen Metallschutz, der die Platine schützt.

Hardware	Warranty	2 Years
	Steckverbinderplatten	Nickel
	Typ der Kabelummantelung	TPE - Thermoplastic Elastomers
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminum-Mylar Foil with Braid
Leistung	Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder	Steckverbinder A	USB Type-A (4 pin) USB 2.0
	Steckverbinder B	Apple Lightning Connector (8-pin)
Physische Eigenschaften	Farbe	White
	Steckverbinderart	Straight
	Drahtstärke	22/32 AWG
	Kabellänge	39.4 in [10 cm]
	Produktlänge	39.4 in [10 cm]
	Produktbreite	0.5 in [12 mm]
	Produkthöhe	0.4 in [10 mm]
	Produktgewicht	0.9 oz [26 g]

Verpackungsinformationen	Package Length	6.7 in [1.7 cm]
	Package Width	3.0 in [75 mm]
	Package Height	0.7 in [18 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	1.6 oz [46 g]

Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	USB-auf Lightning-Kabel
-------------------	--------------------	-------------------------

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

