

1m tålig vitt USB-A till Blixtkabel - Tungt, robust aramifiber USB typ A till Blixtladdare/synkron strömsladd - Apple MFi-certifierad iPad/iPhone 12

Produkt ID: RUSBLTMM1M



Den här USB-blixtkabeln klarar de dagliga kraven på laddning och synkronisering av dina mobila enheter. Den tåliga kabeln har testats för att tåla hårt slitage och vinter- och sommarbruk i bilar och är en must-have för både företags- och konsumenttillämpningar.

Den varaktiga Blixtkabeln har en aramidfiberförstärkning som skyddar den från påfrestningar från täta böjar och vrister. På så sätt kan kabeln också spänna utan att överbelastas och kabelns kärna förstärks.

- Aramidfiber ger kabeln styrka och hållbarhet
- Isolerade ledare minskar friktionen, ger större flexibilitet
- EMI-skydd (elektromagnetisk interferens) med aluminiummylar med avskärmning
- TPE-kabel (termoplastisk elastomer) är mjukare och mer flexibel än en PVC-standardkabel och miljövänlig

Kabeln är konstruerad så att kontakten inte kan skiljas från kavajen. Den extra långa klämningsformningen provas för att motstå mer än 10 000+ böjcykler i 180° vinkel. Dessutom gör den förbättrade inre formningen att det inte går att knäcka och minskar kabelskadorna.

- Blixtkontakten ger 12 W för laddning av iOS-enheter
- Metallsköld skyddar kretskort från EMI och förstärker anslutningspunkten
- Stålrelief som provas för att tolerera över 10 000+ böjcykler vid 180° vinkel

StarTech.com utför grundliga kompatibilitets- och prestandatester på alla våra produkter för att

säkerställa att vi uppfyller eller överskrider branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter till våra kunder. Våra tekniska rådgivare StarTech.com har en bred produktexpertis och arbetar direkt med våra tekniker på StarTech.com för att ge support till våra kunder både före och efter försäljningen.

RUSBLTMM1M är en Apple MFi-certifierad blixtkabel som backas upp av en 2-årig garanti från StarTech.com.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ladda och synkronisera dina mobila Lightning-enheter

Funktioner

- **VARAKTIGT:** 1m Högbelastad blixtkabel med Kevlar aramid-fiber för hög draghållfasthet, ökad tillförlitlighet och livslängd för kabel. Långvarig kabel som testats för att klara 10000+-kurvcykler vid 180° och 5000+-insticksprogram
- **FLEXIBEL KABEL:** TPE-jackan absorberar spänningen på täta böjar utan att skada kabelns kärna. Långvarig tråd och kontakt skyddar laddnings- och synksladden från slitage och slitage på vanligt bruk i bilen
- **APPLE MFI-CERTIFIERAD:** USB-A till Lightning-adapterkabel för garanterat snabb och tillförlitlig laddning/synkronisering från USB Type-A-laddare för Lightning-enheter inklusive iPhone Pro/Max/Mini/XR upp till iPhone 14, iPad Air, iPad, iPad Mini
- **AVGIFTSBLIXTRUSTNING:** Kompatibel med enheter utrustade med blixtport, inklusive AirPods, Magic Keyboard, Magic Trackpad, Magic Mouse och Siri Remote
- **HÅLLBAR:** 100 cm Kraftig Lightning-Kabel med aramidfiber för hög draghållfasthet som ökar kabelns tillförlitlighet och livslängd. Långvarig kabel som testats för att klara 10 000+ böjningscykler vid 180° och 5 000+ insättningar

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Kontaktplätering	Nickel

	Kabelmanteltyp	TPE - Thermoplastic Elastomers
	Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning
Prestanda	Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)	Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
	Connector B	1 - Apple Lightning-kontakt (8-stifts)
Utseende	Färg	Vit
	Kontakttyp	Rak
	Tråddimension	22/32 AWG
	Kabellängd	3.3 ft [1 m]
	Produktlängd	3.3 ft [1 m]
	Produktbredd	0.5 in [1.2 cm]
	Produkthöjd	0.4 in [1 cm]
	Produktvikt	0.9 oz [26 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	6.6 in [16.8 cm]
	Package Width	3.0 in [7.5 cm]
	Paketets höjd	0.7 in [1.9 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.6 oz [46.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - USB till Lightning-kabel

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.