

Câble USB-A vers Lightning Noir Robuste 1m - Câble de Charge/Synchronisation de Type A vers Lightning en Fibre Aramide - iPad/iPhone 12 - Certifié Apple MFi

N° de produit: RUSBLTMM1MB



Ce câble USB to Lightning résiste aux exigences quotidiennes de chargement et de synchronisation de vos appareils mobiles. Testé pour résister à l'usure et à l'utilisation en voiture en hiver comme en été

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Chargez et synchronisez vos appareils mobiles Lightning

Spécifications techniques

- **ROBUSTE:** câble Lightning de 1m en fibre Aramide pour une résistance maximale à la traction, augmentant la fiabilité et la durée de vie du câble. Câble de longue durée testé pour résister à plus de 10000 cycles de flexion à 180° et plus de 5000 insertions
- **CÂBLE FLEXIBLE :** La gaine en TPE absorbe les contraintes de flexions fréquentes sans endommager l'âme du câble. Un fil et un connecteur robuste protègent ce câble de chargement et de synchronisation contre l'usure due à une utilisation fréquente en voiture
- **CERTIFIÉ APPLE MFI :** Câble USB-A vers Lightning pour charge/synchronisation rapide et fiable à

partir du port de chargeur USB Type-A pour les appareils Lightning, y compris les iPhones Pro/Max/Mini/XR jusqu'à l'iPhone 14, l'iPad Air, l'iPad, l'iPad Mini

- **CHARGEUR LIGHTNING** : Compatible avec les appareils équipés d'un port Lightning, y compris les AirPods, Magic Keyboard, Magic Trackpad, Magic Mouse et Siri Remote
- **SPÉCIFICATIONS** : Longueur : 1m | Couleur : Noir | Connecteurs : Lightning et USB-A | Performance : USB 2.0 480Mbps | Renforcement : Fibre d'aramide | Type de gaine : TPE | Blindage : Al-Mylar | Garantie StarTech.com 2 ans

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	TPE - Thermoplastic Elastomers
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
---------------	----------------------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
Connecteur B	1 - Connecteur Apple Lightning (8 broches)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	22/32 AWG
Longueur de câble	3.3 ft [1 m]
Longueur du produit	3.3 ft [1.0 m]
Largeur du produit	0.5 in [1.3 cm]
Hauteur du produit	0.2 in [6.0 mm]
Poids du produit	0.8 oz [24.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	3.0 in [7.6 cm]
Package Width	6.7 in [16.9 cm]
Package Height	0.7 in [1.9 cm]
Poids brut	1.6 oz [44.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble USB vers Lightning
-----------------------	------------------------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis