

1m strapazierfähiges schwarzes USB auf Lightning-Kabel - 90° rechtwinkliges USB Lightning Ladekabel mit Aramidfaser - Synchronisationskabel - Apple MFi-zertifiziert iPad/iPhone 12

Produkt-ID: RUSBLTMM1MBR



Dieses gewinkelte USB-auf-Lightning-Kabel hält den Anforderungen beim Laden und Synchronisieren Ihrer mobilen Geräte stand. Der abgewinkelte Stecker des Lightning-Kabels wurde auf harte Beanspruchung getestet und ermöglicht Ihnen auch während des Ladevorgangs einen einfachen Zugriff auf Ihr mobiles Gerät.

Durch die Aramidfaser-Verstärkung ist das langlebige Lightning-Kabel vor der Belastung durch häufige Biegungen und Verdrehungen geschützt, wodurch sich das Kabel biegen lässt, ohne überdehnt zu werden.

<

- Aramidfasern verleihen dem Kabel zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit
- Isolierte Leiter reduzieren die Reibung und bieten mehr Flexibilität
- EMI (Elektromagnetische Interferenz) Schutz mit Aluminium-Mylar-Folie mit Schirmgeflecht
- Der Kabelmantel aus TPE (thermoplastisches Elastomer) ist weicher und flexibler als ein Standard-PVC-Kabel und umweltfreundlich

Das Kabel ist so konstruiert, dass sich der Stecker nicht vom Kabelmantel lösen kann. Der extra lange Zugentlastungsspritzguss wurde getestet, um über 10.000+ Biegezyklen in einem 180°-Winkel standzuhalten.

- Lightning-Anschluss bietet 12 W zum Aufladen Ihrer iOS-Geräte
- Metallische Abschirmung schützt die Leiterplatte vor EMI und verstärkt die Anschlussstelle

- Zugentlastung getestet für über 10.000+ Biegezyklen bei einem Winkel von 180°

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Laden und synchronisieren Sie Ihre Lightning-Mobilgeräte
- Schreiben, arbeiten oder spielen Sie, ohne dass das Kabel im Weg ist
- Einfacher Zugriff im Hoch- und Querformat

Merkmale

- **KABELSPEZIFIKATIONEN:** Länge: 1m | Farbe: schwarz | Anschlüsse: Gewinkeltes Lightning auf USB-A | Leistung: USB 2.0 | Verstärkung: Aramidfaser | Mantelart: TPE | Abschirmung: Al-Mylar | 2 Jährige Unterstützung
- **APPLE MFI CERTIFIED:** Schnelles und zuverlässiges Aufladen von USB-A-Ladegerät/Port zu Lightning-Geräten, einschließlich Airpods, Magic Keyboard, Magic Trackpad, Magic Mouse. Unterstützt USB 2.0 480 Mbps Datenübertragungen
- **RECHTSGEWINKELTER ANSCHLUSS:** 90 Grad Stecker eliminiert Spannungen und schützt den Lightning Anschluss von iPhone 12 Pro/Max/Mini, iPhone 8/11/11 Pro, iPhone XR, iPad Air, iPad, iPad Mini. Ideal für Auto/Schreibtisch Hälterungen oder montierte POS
- **FLEXIBLES KABEL:** Der TPE-Mantel absorbiert die Belastung durch häufiges Biegen, ohne den Kern des Kabels zu beschädigen. Langlebige Drähte und Stecker schützen dieses Lade- und Synchronisationskabel vor Abnutzung durch häufigen Gebrauch im Auto
- **DAUERHAFT:** 1m Hochleistungs-Lighting Kabel mit Aramid-Faser für hohe Zugfestigkeit, die die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Kabels erhöht; langzeitgetestet, um 10000+ Biegezyklen bei 180°-Winkel & 5000+ Einstechungen zu überstehen

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Steckverbinderplatten Nickel

Typ der Kabelummantelung	TPE - Thermoplastic Elastomers
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
<hr/>	
Leistung	
Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s
<hr/>	
Steckverbinder	
Steckverbinder A	1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
Steckverbinder B	1 - Apple Lightning-Anschluss (8-polig)
<hr/>	
Physische Eigenschaften	
Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gewinkelt
Drahtstärke	22/32 AWG
Kabellänge	3.3 ft [1 m]
Produktlänge	3.3 ft [1.0 m]
Produktbreite	5.3 in [13.5 cm]
Produkthöhe	2.0 in [5.0 cm]
Produktgewicht	0.9 oz [26.0 g]
<hr/>	
Verpackungsinformationen	
Paketmenge	1
Paketlänge	6.7 in [17.0 cm]
Paketbreite	3.0 in [75.0 mm]
Pakethöhe	0.7 in [1.9 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.7 oz [48.0 g]
<hr/>	
Verpackungsinhalt	

Im Paket enthalten 1 - Lightning-Kabel, 1 m

Garantieinformationen

Warranty 2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

