

1m abgewinkeltes Lightning auf USB Kabel für iPhone / iPad / iPod - Apple MFi zertifiziert - weiß

Produkt-ID: RUSBLTMM1MWR



Dieses abgewinkelte USB-zu-Lightning-Kabel widersteht den Belastungen beim Aufladen und Synchronisieren Ihrer mobilen Geräte. Der abgewinkelte Anschluss des Lightning-Kabels wurde auf hohe Abnutzung und Belastung getestet und ermöglicht Ihnen den einfachen Zugriff auf Ihr Mobilgerät selbst während des Ladevorgangs.

Dank der Kevlar®-Aramid-Faserverstärkung widersteht das robuste Lightning-Kabel der Belastung durch häufiges Biegen und Verdrehen, sodass das Kabel sich ohne Überdehnung biegen lässt.

<ol>

- Aramid-Fasern sorgen für Festigkeit und Strapazierfähigkeit des Kabels
- Isolierte Leiter reduzieren die Reibung und bieten mehr Flexibilität.
- Schutz vor elektromagnetischer Störausstrahlung dank einer Aluminiummylar-Folie und Geflechschirm
- Der Mantel des TPE-Kabels (thermoplastisches Elastomer) ist weicher und flexibler als ein herkömmliches PVC-Kabel</ol>

Die besonders lange Zugentlastungsleiste ist so konstruiert, dass sich der Steckverbinder nicht von der Kabelummantelung lösen kann. Sie wurde so konstruiert, dass sie über 10000 Biegevorgängen bei einem 180-Grad-Winkel standhält.

<ol>

- Der Lightning-Steckverbinder bietet 12 W zum Aufladen Ihrer iOS-Geräte

- Die Metallabschirmung schützt Leiterplatten vor elektromagnetischen Störausstrahlungen und verstärkt den Anschlusspunkt
- Die Zugentlastung wurde daraufhin getestet, dass sie mehr als 10000 Biegevorgängen standhält, die im 180-Grad-Winkel erfolgen

Das Apple MFi-zertifizierte Lightning-Kabel RUSBLTMM1MWR verfügt über eine 2-Jahres-Garantie von StarTech.com.

Hinweis: DuPont™ und Kevlar® sind Marken oder eingetragene Marken von E.I. du Pont de Nemours and Company.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

- Laden und synchronisieren Sie Ihre Lightning-Mobilgeräte
- Text, work, or game without the cable getting in the way
- Easy access in both portrait and landscape mode

## Merkmale

- **DURABLE:** USB A to lightning cable w/Kevlar aramid fiber for high tensile (pull) strength increasing reliability & cable life. Tested to withstand 10000+ bend cycles at 180° angle & 5000+ insertions
- **FLEXIBLE CABLE:** Built w/TPE jacket to absorb the stress of frequent bends while protecting the cable core. Durable wire & connector shields rugged charging cord from wear & tear of frequent in-car use
- **RIGHT ANGLED CONNECTOR:** Eliminates tension & protects the lightning port of iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XR, iPad Air, iPad, iPad Mini. Ideal for car mounts, classroom desk mounts or mounted POS
- **APPLE MFI CERTIFIED:** Fast & reliable charge from USB-A charger/port to lightning devices, including AirPods, Magic Keyboard, Magic Trackpad, Magic Mouse. Supports USB 2.0 480 Mbps data transfers
- Dieses robuste, gegen elektromagnetische Störausstrahlungen geschützte Lightning-Kabel verfügt über einen Metallschutz, der die Platine schützt

---

Hardware

Garantiebestimmunge 2 Years  
n

Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	TPE - Thermoplastic Elastomers
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

---

Leistung

Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s
--------------	----------------------

---

Steckverbinder

Steckverbinder A	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Steckverbinder B	Apple Lightning-Anschluss (8-polig)

---

Physische Eigenschaften

Farbe	Weiß
Steckverbinderart	Gewinkelt
Drahtstärke	22/32 AWG
Kabellänge	39.4 in [100 cm]
Produktlänge	39.4 in [100.0 cm]
Produktbreite	5.3 in [13.5 cm]
Produkthöhe	2.0 in [50.0 mm]
Produktgewicht	0.9 oz [26.0 g]

---

Verpackungsinformationen

Package Length	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	3.0 in [75.0 mm]
Package Height	0.6 in [16.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.6 oz [46.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten    Lightning-Kabel, 1 m

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

