

2m USB auf Lightning Kabel für iPhone / iPad / iPod - Apple MFi zertifiziert - schwarz

Produkt-ID: RUSBLTMM2MB



Dieses USB- auf Lightning-Kabel widersteht den täglichen Belastungen beim Aufladen und Synchronisieren Ihrer mobilen Geräte. Das robuste Kabel ist auf die Anforderungen von Business-Anwendern und Verbrauchern ausgelegt und hält nachweislich anspruchsvollen Verschleißbedingungen stand.

Mit dem längeren Kabel können problemlos größere Entfernungen überwunden werden.

Das strapazierfähige Lightning-Kabel verfügt über eine Aramid-Faser-Verstärkung, die das Kabel vor der Belastung durch häufiges Biegen und Verdrehen schützt. So kann das Kabel auch ohne Überdehnung gebogen werden und auch die Adern des Kabels werden so verstärkt.

Hauptmerkmale des Kabels

- Aramid-Fasern sorgen für Festigkeit und Strapazierfähigkeit des Kabels
- Isolierte Leiter reduzieren die Reibung und bieten mehr Flexibilität
- Schutz vor elektromagnetischer Störausstrahlung dank einer Aluminiummylar-Folie mit Geflechschirm
- Der Mantel des TPE-Kabels (thermoplastisches Elastomer) ist weicher und flexibler als ein herkömmliches PVC-Kabel und außerdem umweltfreundlich.

Das Kabel ist so konstruiert, dass der Steckverbinder nicht vom Mantel getrennt wird. Die besonders lange Zugentlastung hält, durch Tests nachgewiesen, über 10000 Biegevorgängen stand, bei denen das Kabel im 180-Grad-Winkel abgeknickt wird. Außerdem ist das verbesserte Innenmaterial widerstandsfähig gegenüber Brüchen und trägt so dazu bei, dass weniger Kabelschäden auftreten.

Hauptmerkmale des Steckverbinders

- Der Lightning-Steckverbinder bietet 12 W zum Aufladen Ihrer iOS-Geräte
- Die Metallabschirmung schützt Leiterplatten vor elektromagnetischen Störausstrahlungen und verstärkt den Anschlusspunkt
- Die Zugentlastung wurde daraufhin getestet, dass sie mehr als 10000 Biegevorgängen standhält, die im 180-Grad-Winkel erfolgen

Das Apple MFi-zertifizierte Lightning-Kabel RUSBLTMM2MB verfügt über eine 2-Jahres-Garantie von StarTech.com.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Laden und synchronisieren Sie Ihre Lightning-Mobilgeräte

Merkmale

- Laden Sie Ihre Geräte mit einem Kabel auf, das Ihnen nicht im Weg ist und für Ihren Alltag entwickelt wurde.
- Dieses Lightning-Kabel ist mit Aramid-Fasern verstärkt und bietet so Schutz gegen Belastungen durch häufiges Biegen und Verdrehen.
- Die verlängerte Zugentlastung wurde daraufhin getestet, dass sie mehr als 10000 Biegevorgängen standhält, die im 180-Grad-Winkel erfolgen.
- Machen Sie mit diesem MFi-zertifizierten Lightning-Kabel mit einer weichen TPE-Ummantelung flexible Verbindungen verfügbar.
- Dieses robuste, gegen elektromagnetische Störausstrahlungen geschützte Lightning-Kabel verfügt über einen Metallschutz, der die Platine schützt.

Hardware

Garantiebestimmung
n 2 Years

Steckverbinderplatten Nickel

Typ der Kabelummantelung TPE - Thermoplastic Elastomers

Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung		
Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s	
Steckverbinder		
Steckverbinder A	USB Type-A (4-polig) USB 2.0	
Steckverbinder B	Apple Lightning-Anschluss (8-polig)	
Physische Eigenschaften		
Farbe	Schwarz	
Steckverbinderart	Gerade	
Drahtstärke	22/32 AWG	
Kabellänge	6.6 ft [2 m]	
Produktlänge	6.6 ft [2.0 m]	
Produktbreite	0.6 in [15.0 mm]	
Produkthöhe	0.2 in [5.0 mm]	
Produktgewicht	1.6 oz [44.0 g]	
Verpackungsinformationen		
Package Length	7.3 in [18.5 cm]	
Package Width	3.0 in [75.0 mm]	
Package Height	1.2 in [30.0 mm]	
Versandgewicht (Verpackung)	2.5 oz [72.0 g]	
Verpackungsinhalt		
Im Paket enthalten	USB to Lightning cable	

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.