

Cavo da USB-A a Lightning da 2m di colore nero - Robusto e resistente cavo di alimentazione/sincronizzazione in fibra aramidica da USB tipo A a Lightning - Con certificazione Apple MFi per iPad/iPhone 12

ID prodotto: RUSBLTMM2MB



Questo cavo USB a Lightning con angolare è progettato per rispondere alle esigenze quotidiane di ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili. Testato per resistere all'usura, il connettore con angolare del cavo Lightning consente di accedere facilmente al dispositivo mobile anche durante la ricarica.

Dotato di rinforzo in fibra aramidica Kevlar®, questo resistente cavo Lightning è protetto dalle sollecitazioni indotte dalle frequenti piegature e torsioni e resiste quindi alla flessione senza stiramenti eccessivi.

- La fibra aramidica rende il cavo più forte e resistente
- I conduttori isolati riducono l'attrito e consentono una maggiore flessibilità
- Protezione dalle interferenze elettromagnetiche grazie a un foglio in alluminio-mylar e alla schermatura intrecciata
- La guaina in elastomero termoplastico (TPE) è più morbida e più flessibile rispetto a quella in PVC standard

Realizzato in modo da evitare che il connettore si separi dalla guaina del cavo, il serracavo extra lungo è testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura ad angolo di 180°.

- Il connettore Lightning eroga 12 W per la ricarica dei dispositivi iOS
- La protezione metallica protegge il circuito stampato dalle interferenze elettromagnetiche e rafforza

il punto di connessione

- Serracavo testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura ad angolo di 180 gradi

Il cavo Lightning RUSBLTMM2MB è dotato di certificazione Apple MFi.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili Lightning

Caratteristiche

- **DUREVOLE:** Cavo Lightning da 2m per impieghi intensivi in fibra aramidica per un'elevata resistenza alla trazione. Cavo duraturo, resistente ed affidabile testato per resistere a più di 10000 cicli di piegatura a 180° e 5000+ inserimenti
- **CAVO FLESSIBILE:** il rivestimento in TPE assorbe le sollecitazioni indotte da frequenti torsioni senza danneggiare il nucleo del cavo. Il filo e il connettore durevole proteggono questo cavo dall'usura dovuta all'uso frequente in auto
- **CERTIFICATO APPLE MFI:** cavo adattatore da USB-A a Lightning per una ricarica/sincronizzazione veloce e affidabile garantita per dispositivi Lightening tra cui iPhone 12 Pro/Max/Mini, iPhone 8/11/11 Pro, iPhone XR, iPad Air, iPad, iPad Mini
- **CARICA I DISPOSITIVI LIGHTENING:** Compatibile con i dispositivi dotati di porta lightening, inclusi Airpod, Magic Keyboard, Magic Trackpad, Magic Mouse e Siri Remote
- **SPECIFICHE DEL CAVO:** Lunghezza 2m - Colore: nero - Connettori: Lightning a USB A - Prestazioni: USB 2.0 480 Mbps - Rinforzo: fibra aramidica - Tipo di guaina: TPE - Schermatura: Al- Mylar

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni		
	Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i		
	Connettore A	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
	Connettore B	1 - Connettore lightning Apple (8 pin)
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Stile connettori	Dritto
	Diametro filo	22/32 AWG
	Lunghezza del cavo	6.6 ft [2 m]
	Lunghezza prodotto	6.6 ft [2.0 m]
	Larghezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
	Altezza prodotto	0.2 in [0.5 cm]
	Peso prodotto	1.6 oz [44.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	3.0 in [7.6 cm]
	Larghezza del Pacco	7.3 in [18.5 cm]
	Altezza del Pacco	1.2 in [3.0 cm]
	Peso spedizione (confezione)	2.5 oz [70.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Cavo USB a Lightning
Informazioni sulla		

garanzia

Warranty

2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.