USB 3.1 (10Gbit/s) 2,5" SATA SSD/HDD Festplattengehäuse mit integriertem USB-C Kabel

Produkt-ID: S251BU31C3CB

Dies ist eine hervorragende Lösung zum Hinzufügen von eines ultraschnellen, ultramobilen Datenspeichers zu einem USB-C™-fähigen Tablet oder Laptop, einschließlich MacBook, Chromebook Pixel™ und Dell XPS 12. Dieses USB 3.1 Gen 2-Laufwerksgehäuse ist mit einem integrierten USB-C-Kabel ausgestattet, mit dessen Hilfe das Anschließen einer 2,5-Zoll-SATA-Festplatte (HDD) oder eines Solid State-Laufwerks (SSD) über den USB-C-Anschluss Ihres Computers erleichtert wird.

Mobiler Speicher mit integriertem USB-C-Kabel

Dieses mobile Laufwerksgehäuse wandelt Ihr 2,5-Zoll-SATA-Solid-State-Laufwerk oder Festplattenlaufwerk in einen externen Datenspeicher, der sich ganz einfach mitführen lässt. Dank der kompakten Leichtbauweise passt es ganz einfach in eine Laptoptasche oder eine andere Tasche.

Für maximale Mobilität ist das Gehäuse mit einem integrierten USB-C-Kabel ausgestattet, sodass Sie sich nie mehr darum sorgen müssen, ob Sie auch ein Verbindungskabel mitführen. Das Kabel wird sicher um das Gehäuse gewickelt, wenn es nicht verwendet wird, um Schäden oder Verwicklungen zu vermeiden und in der Laptoptasche weniger Platz zu beanspruchen. Der USB Type-C™-Anschluss ist klein und umkehrbar für leichteres Anschließen und ein geringeres Risiko von Anschlussschäden. Das Laufwerksgehäuse ist USB-betrieben und benötigt keinen externen Netzadapter, sodass Sie weniger Gegenstände mitführen müssen.

Ultraschnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten

Das Laufwerksgehäuse wird ganz einfach an den USB-C-Anschluss des Laptops oder Tablets angeschlossen, sodass Sie ganz einfach und schneller als bisher auf Dateien zugreifen und diese speichern können. Mithilfe dieses USB 3.1 Gen 2-Laufwerksgehäuses können Sie die hohe Leistung der neuesten SSDs und Festplatten nutzen. Es unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s - der zweifachen Geschwindigkeit von USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1).

Das Laufwerksgehäuse unterstützt SATA I, II und III (bis zu 6 Gbit/s) und UASP für höhere Leistung.

Elegante Bauweise mit strapazierfähigem Aluminium

Dank des eleganten und kompakten Aluminiumgehäuses sind Ihre Daten sicher, wo immer Sie sich befinden. Das Aluminiumgehäuse trägt auch zur Wärmeableitung bei.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

• Fügen Sie einem USB-C-fähigen Laptop oder Tablet mithilfe eines 2,5-Zoll-Solid-State-Laufwerks oder Festplattenlaufwerks einen mobilen externen Datenspeicher hinzu

• Verwenden Sie SATA-SSDs/HDDs mit maximaler Geschwindigkeit, indem Sie die ultraschnelle USB 3.1 Gen 2-Konnektivität (10 Gbit/s) nutzen

• Sichern von wichtigen Daten auf einem externen Speichergerät

• Verwenden Sie große Dateien zwischen Computern schnell und sicher ohne Netzwerk

Merkmale

• Wandeln Sie ein externes 2,5-Zoll-Laufwerk in einen schnellen USB 3.1-Speicher für Ihr USB-C-fähiges Tablet oder Laptop

• Integriertes USB-C-Kabel sorgt für höchste Mobilität und bedeutet, dass Sie weniger mitführen müssen

• Unterstützt SATA I, II, III (bis zu 6 Gbit/s)

• Elegantes, strapazierfähiges Aluminiumgehäuse

• Unterstützt Laufwerkshöhe von 5 mm bis 9,5 mm

• Strom direkt aus dem USB-Port.

• UASP-Unterstützung für verbesserte Leistung

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Lüfter	Nein
Schnittstelle	USB 3.2 Gen 2
Bustyp	USB 3.2 Gen 2
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerkgröße	2.5in
Laufwerktyp	SATA
Laufwerkinstallation	Fest
Unterstützte Laufwerkhöhe(n)	5mm
	7mm
	9.5mm
Chipset-ID	ASMedia - ASM1351

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	10 Gbit/s
Typ und Rate	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
Max. Laufwerkkapazität	Aktuell getestet mit Festplatten bis zu 2TB und 7200 U/min
MTBF	100000

Steckverbinder

	Steckverbindertyp(en)	1 - USB 3.2 Typ-C (24-pin, Gen 1, 5Gbit/s)
	Laufwerksteckverbinder	1 - 22 pin SATA Data + Power (7 + 15 pin) Plug
	Hostanschlüsse	1 - USB 3.2 Typ-C (24-pin, Gen 1, 5Gbit/s)
Software		
	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen		
	Hinweis	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Anzeiger		
	LED-Anzeiger	1 - Stromversorgung und Aktivität
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Lagertemperatur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
	Feuchtigkeit	Luftfeuchtigkeit für Betrieb: 10 % bis 90 % Relative Luftfeuchtigkeit Luftfeuchtigkeit für Lagerung: 5 % bis 95 % Relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Aluminium und Kunststoff
	Kabellänge	10.7 in [273 mm]
	Max. Laufwerkhöhe	0.4 in [9.5 mm]
	Produktlänge	5.5 in [13.9 cm]
	Produktbreite	3.3 in [8.3 cm]
	Produkthöhe	0.6 in [1.5 cm]

	Produktgewicht	4.4 oz [126.0 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	7.4 in [18.9 cm]
	Paketbreite	6.0 in [15.3 cm]
	Pakethöhe	1.6 in [41.0 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	8.0 oz [226.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - USB 3.1 2,5-Zoll-SATA-SSD/HDD-Gehäuse mit USB-C-Kabel
		3 - Gehäusemontageschrauben
		3 - Laufwerksmontageschrauben
		1 - Schraubendreher
		1 - Kurzanleitung für Installation
Garantieinformationen		
	Warranty	2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.