2,5" Dual SATA III Thunderbolt Festplattengehäuse mit Lüfter

Produkt-ID: S252SMTB3

Mit dem 2-Schacht-Thunderbolt-Gehäuse S252SMTB3 können Sie über einen freien Thunderbolt-Anschluss zwei 2,5-Zoll-SATA I/II/III-Festplatten (HDD) oder Solid State Drives (SSD) an einen Mac® oder PC anschließen.

Übertragen Sie Daten schneller als je zuvor auf oder von externen Laufwerken über eine Thunderbolt-Verbindung. Mit Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 10 Gbit/s ist Thunderbolt bis zu 100% schneller als USB 3.0 (5 Gbit/s) und 60% schneller als eSATA (6Gbit/s). Dank der bislang einzigartigen Leistung von Thunderbolt ist dieses Gehäuse eine ideale Lösung für die Anwendungen zur Bearbeitung von hochauflösenden Videos und Fotos.

Um Geld und Zeit zu sparen wird das S252SMTB3 mit einem hochwertigen 1 m langen Thunderbolt-Kabel geliefert, sodass Sie alles Nötige für eine problemlose Installation haben.

Um optimale Betriebstemperaturen für die Festplatten und Solid State Drives zu gewährleisten, verfügt das Thunderbolt-Gehäuse über einen integrierten Lüfter und ein strapazierfähiges, robustes Aluminiumgehäuse, das die Wärmeableitung optimiert.

Nutzen Sie Thunderbolt-Geräte optimal dank des Thunderbolt-Reihenschaltungs-Ports. Sie können bis zu 6 weitere Geräte wie Monitore, Dockingstationen oder zusätzliche externe Laufwerke anschließen. Diese Dockingstation ist hervorragend für Ultrabooks oder kleinere, mobilere Laptops mit weniger E/A-Ports geeignet.

Der S25SMTB3 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

• Zusätzlicher Hochgeschwindigkeitsspeicher für grafikintensive Anwendungen wie die Bearbeitung von hochauflösenden Videos und Fotos

• Übertragen Sie schnell große Dateien vom Computer an eine externe Festplatte für sichere Sicherungen

• Erstellen Sie ein Software-RAID-Array, um eine größere Kapazität der einzelnen Laufwerke zu erzielen oder Datenredundanz zu sichern

Merkmale

• Unterstützt Thunderbolt-Datenraten von bis zu 10 Gbit/s

• Mit 1 m langem Thunderbolt-Kabel

• Integrierter Thunderbolt-Reihenschaltungs-Port

• Aluminiumgehäuse mit integriertem Lüfter

• 2-Einbauschacht-SATA-Laufwerkgehäuse

• Kompatibel mit SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Lüfter	Ja
Gebläse	1 - 50 mm
Schnittstelle	ThunderBolt
Bustyp	ThunderBolt
Anzahl von Laufwerken	2

Laufwerkgröße	2.5in
Laufwerktyp	SATA
Laufwerkinstallation	Fest
Anzahl von 2,5-Zoll-Schächten	2
Unterstützte Laufwerkhöhe(n)	15mm
Lüfterlagertyp	Kugellager
Chipset-ID	Intel - DSL3510L

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	10 Gbit/s
Typ und Rate	Thunderbolt - 10 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Nein
Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
RAID	Nein
Max. Laufwerkkapazität	Aktuell getestet mit Festplatten von bis zu 2 TB und 5400 U/min
Hot Swap-Funktion	Nein
Temperaturalarm	Nein

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	2 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
Hostanschlüsse	2 - Thunderbolt™ (20-polig)

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required

Anzeiger

	LED-Anzeiger	1 - Status (Strom)
		1 - Aktivität Laufwerk 1
		1 - Aktivität Laufwerk 2
Strom		
	Stromversorgung	Mit Netzadapter
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Ausgangsspannung	12V DC
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	5% bis 95% Relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Silber
	Gehäusetyp	Aluminium
	Max. Laufwerkhöhe	0.6 in [15 mm]
	Produktlänge	5.2 in [13.3 cm]
	Produktbreite	3.7 in [9.3 cm]
	Produkthöhe	2.5 in [6.3 cm]
	Produktgewicht	17.3 oz [490 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	9.1 in [23 cm]
	Paketbreite	7.1 in [18 cm]
	Pakethöhe	3.3 in [85 mm]

	Versandgewicht (Verpackung)	3.0 lb [1.3 kg]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - Thunderbolt 2,5-Zoll-HDD-Gehäuse
		1 - ThunderBolt-Kabel
		1 - HDD-Installationsschraubensatz
		1 - Universal-Netzadapter mit regionalen Stromkabeln (NA/EU/UK/AUS)
		1 - Gummifuß-Set
		1 - Anleitung
Garantieinformationen		
	Warranty	2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.