

## 3,5" USB 3.0 SATA Festplattengehäuse mit Lüfter und UASP Unterstützung

Produkt-ID: S3510BMU33B



Mit dem 3,5-Zoll-SATA-Festplattengehäuse S3510BMU33B können Sie Ihrem Computer externen Speicher hinzufügen, indem Sie über einen verfügbaren USB 3.0-Anschluss eine 3,5-Zoll-Festplatte anschließen.

Dank UASP (USB Attached SCSI Protocol) können Sie mit diesem Gehäuse Ihre SATA III-Festplatte bei Verwendung mit einem UASP-fähigen Host-Controller optimal nutzen und eine bis zu 70 % höhere Geschwindigkeit als herkömmliches USB 3.0 erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter unseren UASP-Tests.

Das Gehäuse besteht aus Aluminium mit einem integrierten Lüfter, damit das Laufwerk jederzeit mit optimaler Temperatur läuft. Zudem ist das Gehäuse aufrecht konstruiert, um wertvollen Platz zu sparen. Dank des geringeren Platzbedarfs lässt es sich ganz leicht in der Nähe des Computers aufstellen.

Mit Unterstützung für SATA I/II/III und Laufwerke mit großer Kapazität (getestet bis zu 4 TB) ist dieses HDD-Gehäuse mit praktisch jeder 3,5-Zoll-SATA-Festplatte kompatibel und verbessert drastisch die Speicherung-/Sicherungsfunktion des Computers.

Um die Kompatibilität mit Ihrem Computersystem zu gewährleisten, unterstützt S3510BMU33B alle führenden Betriebssysteme, einschließlich: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux und Google Chrome OS™.

Der S3510BMU33B wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

UASP wird in Windows 8, Mac OSX (10.8 oder höher) und Linux unterstützt. In Tests zeigt UASP 70 % höhere Lesegeschwindigkeit und 40 % höhere Schreibgeschwindigkeit im Vergleich zu einem herkömmlichen USB 3.0 bei Spitzenleistung.

Bei derselben Spitze zeigt UASP im Test zudem eine 80 %-ige Reduzierung des Bedarfs an

Prozessorressourcen.

Testergebnisse wurden mit einem Intel® Ivy Bridge-System, einem UASP-fähigen StarTech.com-Gehäuse und einem SATA III-Solid State Drive erlangt.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Verwandeln Sie eine SATA III-Festplatte in eine externe Speicherlösung
- Erhalten Sie eine schnelle, mobile, externe Speicherlösung für Desktops, Laptops oder Netbooks
- Greifen Sie mit unterschiedlichen Computern gleichzeitig, schnell und sicher auf große Dateien zu, ohne sich in ein Netzwerk einzuloggen
- Zusätzlicher Speicher für jedes USB-fähige Computersystem
- Sichern von wichtigen Daten auf einem externen Speichergerät
- Rufen Sie Daten eines alten SATA-Laufwerks ab oder wandeln Sie die unbenutzte Festplatte in zusätzlichen Speicherplatz um

### Merkmale

- UASP-Unterstützung für optimale Leistung
- Aufrechte Konstruktion für geringen Platzbedarf auf dem Schreibtisch
- Kompatibel mit SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)-Laufwerken
- Aluminiumgehäuse mit integriertem Lüfter
- Kompatibel mit USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbit/s/480 Mbit/s/1,5 Mbit/s)

---

#### Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
Lüfter	Ja
Gebälse	80 mm
Schnittstelle	USB 3.0



Bustyp	USB 3.0
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerkgröße	3.5in
Laufwerktyp	SATA
Laufwerkinstallation	Fest
Anzahl von internen 3,5-Zoll-Schächten	1
Chipset-ID	ASMedia - ASM1153E

---

#### Leistung

Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Ja
4Kn Support	Ja
Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
Max. Laufwerkkapazität	Aktuell getestet mit Festplatten bis zu 4 TB und 7200 U/min

---

#### Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
Hostanschlüsse	USB Type-B (9-polig) USB 3.0

---

#### Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Microsoft WHQL-zertifiziert	Ja

---

#### Anzeiger

LED-Anzeiger	Betriebs-/Aktivitäts-LED
--------------	--------------------------

---

#### Strom



Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	600ma
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	2 A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	24

---

#### Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Feuchtigkeit	Luftfeuchtigkeit für Betrieb: 10 % bis 90 % Relative Luftfeuchtigkeit Luftfeuchtigkeit für Lagerung: 5 % bis 95 % Relative Luftfeuchtigkeit

---

#### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetype	Aluminium und Kunststoff
Produktlänge	7.1 in [18.0 cm]
Produktbreite	5.6 in [14.2 cm]
Produkthöhe	2.1 in [54.5 mm]
Produktgewicht	20.1 oz [570 g]

---

#### Verpackungsinformationen

Package Length	9.5 in [24.2 cm]
Package Width	8.7 in [22 cm]
Package Height	3.3 in [84 mm]



Versandgewicht  
(Verpackung) 2.3 lb [1.0 kg]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	USB 3.0-3,5-Zoll-SATA-HDD-Gehäuse
	Anleitung
	USB 3.0 Kabel
	Universeller Stromadapter: wird passend für NA/EU/UK geliefert, wenn Sie in NA/EU/UK einkaufen; wird passend für Australien und Neuseeland geliefert, wenn Sie in Australien und Neuseeland einkaufen
	Packung Schaumstoffabstandshalter

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

