

#### 2x 3.5インチSATA SSD/HDDドライブ外付けRAIDケース USB-C/USB-A接続に対応

製品ID: S352BU313R



#### LISE

3.1対応デュアルベイドライブケース。ノートパソコン/デスクトップPCに高性能な大容量データストレージを外付けします。2台の3.5インチSATAハードドライブに超高速データ転送速度で対応し、設定可能なRAIDモードをサポートしています。

本製品は、2台の3.5インチHDD/SSD/SSHDをサポートする大容量外付けデータストレージソリューションです。データ転送レートは、最大で10GbpsのUSB 3.1 Gen 2性能をサポートしています。SATA 1.0/2.0/3.0をサポートし、SATA3.0ドライブの速度性能を最大限に引き出すUASPに対応しています。

このデュアルドライブRAID対応ケースは、クリエイティブ系、オフィス、研究・医療関連などの環境で、重要ファイルの保存、アクセス、バックアップに便利な製品です。データを安全に保護し、セキュリティに対応するため安心できるソリューションです。

本製品は複数のRAIDオプションに対応しており、ストレージのサイズ、性能、冗長性が向上します。RAID 0、RAID 1、JBOD、SPAN(BIG)をサポートしており、好きなバックアップモードが選べ、ストレージ要件に応じてドライブをアレンジすることができます。

この外付けRAIDケースは、アルミニウムとプラスチックの筐体にメタル製のハードドライブマウントトレイを使用しており、優れた信頼性と耐久性を発揮します。内蔵のファンで動作熱を逃がし、最適な動作環境を保持してドライブを熱による損傷から保護します。

このデュアルベイドライブケースには、USB-C およびUSB-A両方のケーブルがついており、USB-C™ポート/Thunderbolt™ 3 USB-Cポート搭載の新型ノートパソコンやタブレットと、旧型機器の両方で柔軟に使用することができます。また、OSに依存せず、ソフトウエアやドライバの追加は不要です。

### 認証、レポート、互換性















## 用途

外付けRAIDアレイでデータ冗長性を確保し、重要なデータを操作する際にドライブを故障から保護。小規模オフィスやホームオフィスに 最適

- ・非常に大きなファイルを安全に操作。動画編集、カメラマン、写真が趣味のユーザーに最適
- ・ネットワークに接続せずに、迅速かつ安全にコンピュータ間で大きなファイルを転送
- ・異なるコンピュータシステム間でのストレージ転送が簡単。バックアップ/アーカイブ作成用の大容量外付けストレージ

# 製品の特長

- ・2台の3.5インチSATA HDD/SSD/SSHDをサポート
- ・USB 3.1 Gen 2接続規格の10Gbpsデータ転送スピード
- ・RAID 0/RAID 1/JBOD/SPAN(BIG)をサポート
- · SATAバージョン1.0/2.0/3.0(最大6Gbps)をサポート
- ・アルミニウム&プラスチック筐体とメタル製ハードドライブマウントトレイ
- · Thunderbolt 3 USB-C ポート互換
- ・内蔵ファン
- ·ケーブル2本(USB-C B & USB-A B)付属
- · USB 2.0/USB 3.0(USB Gen 1)との下位互換性あり

Л	- 1	ドウ	I	ア

保証に関する方針	2 Years
ファン	あり
冷却ファン	1 - 50 mm
インターフェース	USB 3.2 Gen 2
バス型	USB 3.2 Gen 2
ドライブ数	2
ドライブサイズ	3.5in
ドライブタイプ	SATA
ドライブ実装	固定式
ファンベアリングタイプ	スリーブベアリング
チップセットID	ASMedia - ASM1352R

性能



最大データ転送速度 10 Gbps

タイプおよび定格 USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

UASPサポート あり

TRIM対応 あり

4Kn Support あり

タイプおよび定格 SATA 3.0(6 Gbps)

RAID あり

サポートされるRAIDモード RAID 0(ストライピングディスク)

RAID 1(ミラーリングディスク)

JBOD(単純ディスク東)

BIG(スパニング方式または連結方式)

最大ドライブ容量 10TBまでテスト済み

MTBF 100,000時間

コネクタ

ドライブコネクタ 2 - SATAデータ&電源 [7+15ピン]

ホストコネクタ 1 - USB 3.2 USB Type-B(9ピン、Gen 2、10Gbps)

ソフトウェア

OS互換性 OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要

特記 / 必要条件

注意 Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with

USB to SATA devices.

インジケータ

LEDインジケータ 1 - 電源

2 - ドライブ動作状況

電源

電源 付属ACアダプタ

入力電圧 100 - 240 VAC

入力電流 1.0A

出力電圧 12 VDC

出力電流 3.0A



センターチップのポラリティポジティブ

プラグタイプ M

消費電力(W) 36W

環境条件

動作温度 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

保存温度 -10° C to 65° C (14° F to 149° F)

湿度 5%~95% RH

物理的特徴

色 ブラック

エンクロージャタイプ アルミ、プラスチック

製品縦 19.0 cm [7.5 in]

製品横 7.5 cm [3.0 in]

製品高さ 12.5 cm [4.9 in]

製品重量 1.0 kg [2.2 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量 1

パッケージ縦 26.2 cm [10.3 in]

パッケージ横 15.4 cm [6.1 in]

パッケージ高さ 18.6 cm [7.3 in]

工場出荷時(パッケージ)重量 1.7 kg [3.7 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容 1 - デュアルベイ エンクロージャー

1 - ユニバーサルACアダプタ

日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド

1 - USB-A - USB-B ケーブル

1 - USB-C - USB-B ケーブル

1 - ケース用スタンド

8 - ドライブネジ

1 - クイックスタートガイド



\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。