

Serial ATA SCSI SAS Kabel 1m - SFF-8087 auf 4x SATA mit Lasche

Produkt-ID: SAS8087S4100



Das SFF-8087-auf-4x SATA-SAS-Kabel SAS8087S4100 verfügt über eine 36-polige Aufnahme (SFF-8087), die sich in vier 7-polige SATA-Aufnahmen auffächert und eine zuverlässige Lösung zum Anschließen einer SATA-Festplatte an einem SAS-Controller oder Backplane bietet.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Verbindet eine Serielle ATA-Festplatte mit einem seriell befestigten SCSI (SAS)-Controller oder Backplane

Merkmale

- Unterstützt bis zu 6 Gbit/s Durchsatz pro Kanal
 - 4x einrastende SATA-Steckverbinder
 - Mehradriges SATA-Kabel
-

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Anzahl von Leitern 2

Leistung

Typ und Rate SATA III (6 Gbps)

Steckverbinder

Steckverbinder A 1 - SFF-8087 (36-polig, internes Mini-SAS)

Steckverbinder B 4 - SATA (7-polig, Daten)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -20°C ~ 60 °C (68°F ~ 140°F)

Physische Eigenschaften

Farbe Rot

Steckverbinderart Einrastend

Drahtstärke 30 AWG

Kabellänge 3.3 ft [1 m]

Produktlänge 39.4 in [100.0 cm]

Produktbreite 0.5 in [1.2 cm]

Produkthöhe 0.4 in [1.0 cm]

Produktgewicht 2.8 oz [80.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge 1

Paketlänge 6.6 in [16.8 cm]

Paketbreite 4.9 in [12.5 cm]

Pakethöhe 0.9 in [2.2 cm]

Versandgewicht 2.8 oz [80.0 g]

(Verpackung)

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 1 m seriell befestigtes SCSI SAS-Kabel - SFF-8087 auf 4x einrastendes SATA
--------------------	--------------------------------------------------------------------------------

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.