

50cm Serial ATA SCSI SAS Kabel - SFF-8087 auf 4x SATA mit Lasche

Produkt-ID: SAS8087S450



Das SFF-8087-auf-4x SATA-SAS-Kabel SAS8087S450 verfügt über einen 36-poligen Stecker (SFF-8087), der sich in vier 7-polige SATA-Aufnahmen auffächert und eine zuverlässige Lösung zum Anschließen von bis zu vier SATA-Festplatten an einem SAS-Controller oder Backplane bietet.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Verbindet bis zu vier Serial ATA-Festplatten mit einem seriell befestigten SCSI (SAS)-Controller oder Backplane

Merkmale

- 1x SFF-8087-Anschluss
- 4x einrastende SATA-Steckverbinder
- Unterstützt bis zu 6 Gbit/s pro Kanal
- Mehradriges Design

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Anzahl von Leitern 2

Leistung

Typ und Rate SATA III (6 Gbps)

Steckverbinder

Steckverbinder A 1 - SFF-8087 (36-polig, internes Mini-SAS)

Steckverbinder B 4 - SATA (7-polig, Daten)

Physische Eigenschaften

Farbe Rot

Steckverbinderart Einrastend

Drahtstärke 30 AWG

Kabellänge 1.6 ft [0.5 m]

Produktlänge 19.7 in [50.0 cm]

Produktbreite 0.5 in [1.2 cm]

Produkthöhe 0.4 in [1.0 cm]

Produktgewicht 1.7 oz [47.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge 1

Paketlänge 8.9 in [22.5 cm]

Paketbreite 4.9 in [12.5 cm]

Pakethöhe 0.8 in [2.0 cm]

Versandgewicht (Verpackung) 1.8 oz [52.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 50 cm serielles befestigtes SCSI SAS-Kabel - SFF-8087 auf 4x einrastendes SATA
--------------------	---

Garantieinformationen

Warranty

Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.