

1m Serial Attached SCSI SAS-Kabel - SFF8087 auf SFF8087

Produkt-ID: SAS8787100



Das 1 Meter lange interne Mini-SAS-Kabel SAS8787100 (mit Sidebands) verfügt über zwei SFF-8087-Anschlüsse, sodass Sie kritische Daten und digitale Inhalte übertragen; verwalten und schützen können. Dieses Mini-SAS-Kabel wurde für strapazierfähige Konnektivität für leistungsfähige Netzwerke, Server, Workstations und Desktops entwickelt.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- Dual SFF-8087 Interne Mini-SAS-Stecker

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Anzahl von Leitern 32

Typ der PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelummantelung		
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Polyester-Folie
Steckverbinder		
	Steckverbinder A	1 - SFF-8087 (36-polig, internes Mini-SAS)
	Steckverbinder B	1 - SFF-8087 (36-polig, internes Mini-SAS)
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Drahtstärke	30 AWG
	Kabellänge	3.3 ft [1 m]
	Produktlänge	39.4 in [100.0 cm]
	Produktbreite	0.0 in [0.0 cm]
	Produkthöhe	0.0 in [0.0 cm]
	Produktgewicht	1.8 oz [51.8 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	5.4 in [13.8 cm]
	Paketbreite	0.7 in [1.7 cm]
	Pakethöhe	11.0 in [28.0 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	1.8 oz [51.8 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - 100 cm serielles befestigtes SCSI SAS-Kabel - SFF-8087 bis SFF-8087
Garantieinformationen		
	Warranty	Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.