

1,8" USB 2.0 auf Micro SATA Festplattengehäuse

Produkt-ID: SAT1810U2



Mit dem externen Festplattengehäuse SAT1810U2 verwandeln Sie eine 1,8-Zoll Micro SATA SSD oder HDD in eine tragbare, externe Speicherlösung, die über USB 2.0 an ein Netbook, einen Laptop oder Desktopcomputer angeschlossen werden kann. Dieses robuste und doch leichte HDD-Gehäuse stellt eine kostengünstige und ultra-mobile Speicherlösung dar, die komplett über eine USB-Verbindung mit dem Hostcomputer mit Strom versorgt wird und damit Steckdosen und Netzteile überflüssig macht.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Verwandeln Sie eine 1,8-Zoll-Micro SATA-Festplatte in eine tragbare, externe USB 2.0-Speicherlösung
- Sichern und archivieren Sie Daten von einer Laptop- oder Netbook-Festplatte
- Erhalten Sie eine sehr kompakte und tragbare Festplatte für die Verwendung an unterschiedlichen Standorten

Merkmale

- Unterstützt 1.8-Zoll-Formfaktor-Festplatten (HDD) und Solid-State-Laufwerke (SSD)
- Widerstandsfähige und leichte Aluminium-Seitenwände
- Stromversorgung direkt über USB-Port(s)
- Geeignet für 8 mm und 5 mm hohe Laufwerke
- High-Speed USB 2.0-Host-Schnittstelle mit Übertragungsraten bis zu 480 Mbit/s.
- Kompatibel mit SATA Revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)-Laufwerken
- Unterstützt den Massenguttransport über USB-Massenspeichermedien
- Entspricht den seriellen ATA 1.0a Vorgaben
- Unterstützt die SATA-Stromsparmodi Partial und Slumber
- Plug und Play- und Hot-Swap-kompatibel

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Lüfter	Nein
Schnittstelle	USB 2.0
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerkgröße	1.8in
Laufwerktyp	Micro SATA
Laufwerkinstallation	Fest
Chipset-ID	SunplusIT - SPIF301

Leistung

Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s
UASP-Unterstützung	Nein
RAID	Nein

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	1 - Micro SATA (16-polig, Daten und Strom)
Hostanschlüsse	1 - USB Mini-B (5-polig)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Server 2008 (32/64), Vista(32/64), Server 2003 (32/64) XP(32/64), 2000 Apple® Mavericks (10.9) OSX Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6) Linux
------------------------------	--

Anzeiger

LED-Anzeiger	1 - Blau - Stromversorgung/Aktivität
--------------	--------------------------------------

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Lagertemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Feuchtigkeit	5 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz und Silber
Gehäusetyp	Aluminium und Kunststoff
Max. Laufwerkhöhe	0.3 in [8 mm]
Produktlänge	3.8 in [96 mm]
Produktbreite	2.4 in [6 cm]
Produkthöhe	0.5 in [1.2 cm]
Produktgewicht	1.1 oz [30 g]

Verpackungsinformationen

Paketlänge	5.1 in [13 cm]
------------	----------------

Paketbreite	2.0 in [50 mm]
Pakethöhe	6.9 in [17.5 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	6.7 oz [190 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 1,8-Zoll Micro SATA-Festplattengehäuse
	2 - Schaumstoff für 5-mm-Laufwerke
	1 - USB Mini-B-A-Kabel
	4 - Montageschraube
	1 - Kleiner Schraubenzieher
	1 - Tragebeutel
	1 - Anleitung

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.