

Caja de Disco Duro HDD de 1,8" Micro SATA externo USB 2.0 - Carcasa Plateado

ID del Producto: SAT1810U2



El gabinete externo para disco duro, SAT1810U2 permite convertir una unidad de estado sólido o disco duro Micro SATA de 1,8 pulgadas en una solución de almacenamiento externo y portátil, que se conecta a través de USB 2.0 a un ordenador de escritorio, portátil o netbook.

Este robusto pero liviano gabinete para disco duro ofrece una manera eficaz y económica de crear una solución de almacenamiento ultra portátil totalmente alimentado por una conexión host USB, eliminando la necesidad de tomacorrientes o adaptadores adicionales.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite convertir un disco duro Micro SATA de 1,8 pulgadas en una solución de almacenamiento externo y portátil a través de USB 2.0
- Permite realizar copias de respaldo y archivar datos desde el disco duro de un ordenador de escritorio, portátil o netbook

- Permite crear un disco duro compacto y portátil para utilizar en diferentes ubicaciones

Características

- Soporta unidades de disco duro (HDD) y unidades de estado sólido (SSD) de 1,8 pulgadas
- Paneles laterales con diseño liviano de aluminio para brindar durabilidad
- Se alimenta directamente del puerto(s) USB
- Soporta unidades de 8mm y 5mm de altura
- Interfaz USB 2.0 de Alta Velocidad con soporte para tasas de transferencia de hasta 480 Mbps
- Compatible con unidades SATA revisión 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Soporta Clase de Almacenamiento Masivo USB – Solamente Transporte de Gran Capacidad
- Compatible con la especificación Serial ATA 1.0a
- Soporta ahorro de energía SATA con modos Parcial y Total (Slumber)
- Soporta Plug and Play y Hot-Swap

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Ventilador(es)	No
Interfaz	USB 2.0
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	1.8in
Unidades Compatibles	Micro SATA
Instalación de la Unidad	Fijo
ID del Conjunto de Chips	SunplusIT - SPIF301

Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Compatibilidad con	No

UASP

RAID No

Conector(es)

Conectores de la Unidad 1 - Micro SATA (16 pines, datos y alimentación)

Conectores del Host 1 - USB Mini B (5 pines)

Software

Compatibilidad OS Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Server 2008 (32/64), Vista(32/64), Server 2003 (32/64) XP(32/64), 2000

Apple® Mavericks (10.9) OSX Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6)

Linux

Indicadores

Indicadores LED 1 - Azul - Encendido/Actividad

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Temperatura de Almacenamiento -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Humedad HR 5~90%

Características Físicas

Color Negro y Plata

Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico

Altura Máxima de la Unidad 0.3 in [8 mm]

Longitud del Producto 3.8 in [96 mm]

Ancho del Producto 2.4 in [6 cm]

Altura del Producto 0.5 in [1.2 cm]

Peso del Producto 1.1 oz [30 g]

Información de la
Caja

Longitud de la Caja	5.1 in [13 cm]
Ancho de la Caja	2.0 in [50 mm]
Altura de la Caja	6.9 in [17.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	6.7 oz [190 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Gabinete para Disco Duro Micro SATA 1,8"
	2 - Goma espuma para unidades de 5 mm
	1 - Cable USB Mini B a A
	4 - Tornillos de Montaje
	1 - Destornillador Pequeño
	1 - Funda Protectora
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.