

## 1,8 inch USB naar Micro SATA Harde Schijf Behuizing

Productcode: SAT1810U2



Met de SAT1810U2 externe schijfbehuizing maakt u van een 1,8 inch Micro SATA SSD of HDD een draagbaar, extern opslagmedium dat via USB 2.0 kan worden aangesloten op een netbook, laptop of desktopcomputer.

Deze stevige, maar lichtgewicht schijfbehuizing biedt kosteneffectieve, uiterst draagbare opslag die volledig wordt gevoed via de USB-aansluiting, waardoor er geen extra stopcontacten of netadapters nodig zijn.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Zet een 1,8 inch Micro SATA harde schijf om in een draagbaar, extern USB 2.0-opslagmedium
- Maak een back-up en archiveer gegevens vanaf een harde schijf voor een laptop of netbook
- Gebruik een uiterst compacte en draagbare harde schijf op meerdere locaties

### Eigenschappen

- Ondersteunt harde schijven (HDD) en solid state drives (SSD) met een vormfactor van 1,8 inch
- Duurzame en lichtgewicht aluminium zijpanelen
- Rechtstreeks gevoed via de USB-poort(en)

- Ondersteunt schijven met een hoogte van 8 mm en 5 mm
- High-speed USB 2.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- Compatibel met SATA harde schijven versie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Ondersteunt het USB-massaopslagprotocol Bulk-Only Transport (BOT)
- Voldoet aan de Serial ATA 1.0a-specificaties
- Ondersteunt SATA-energiebesparing (gedeeltelijk en stand-by)
- Plug-and-play en hot-swappable

---

#### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Interface	USB 2.0
Aantal stations	1
Schijfgrootte	1.8in
Schijftype	Micro SATA
Schijfinstallatie	Vast
Chipsetcode	SunplusIT - SPIF301

---

#### Prestaties

Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
UASP ondersteuning	Nee
RAID	Nee

---

#### Connector(en)

Schijfaansluitingen	Micro SATA (16-polig, data & voeding)
Hostaansluitingen	USB Mini-B (5-polig)

---

#### Software

Besturingssystemen	Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Server 2008
--------------------	--

(32/64), Vista(32/64), Server 2003 (32/64) XP(32/64), 2000

Apple® Mavericks (10.9) OSX Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6)

Linux

---

#### Indicatoren

LED-indicatoren	Blauw - power/activiteit
-----------------	--------------------------

---

#### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid	5% - 90% rel. luchtvochtigheid

---

#### Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart & Zilver
Type behuizing	Aluminium en kunststof
Max. schijfhoogte	0.3 in [8 mm]
Lengte product	3.8 in [96 mm]
Breedte product	2.4 in [60 mm]
Hoogte product	0.5 in [12 mm]
Gewicht product	1.1 oz [30 g]

---

#### Verpakkingsinformatie

Package Length	5.1 in [13 cm]
Package Width	2.0 in [50 mm]
Package Height	6.9 in [17.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.7 oz [190 g]

---

#### Wat wordt er meegeleverd



Meegeleverd	1,8 inch Micro SATA Harde Schijf Behuizing
	Schuim voor schijven van 5mm
	USB-kabel Mini B naar A
	Bevestigingsschroeven
	Kleine schroevendraaier
	Draagtas
	Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

