

## SATA Festplattengehäuse USB 2.0 6,4cm (2.5") - externes HDD Gehäuse 2,5 Zoll Schwarz

Produkt-ID: SAT2510BU2



Dieses externe Festplattengehäuse verwandelt eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte (SATA, SATA II, SATA III) oder ein SSD (Solid State Drive, Solid State-Laufwerk) in die perfekte tragbare Speicherlösung.

Das Gehäuse ist ideal zum Speichern digitaler Multimedia- und anderer anspruchsvoller Anwendungen geeignet und lässt Sie alles aus Ihren Laufwerken herausholen - einfach durch Anschließen an einen Hostcomputer über USB 2.0 (natürlich abwärts kompatibel mit USB 1.1) mit maximalen Datenübertragungsraten von 480 Mbit/s. Mithilfe von Laufwerken mit hoher Kapazität (getestet mit bis zu 1 TB) können die Speicher-/Sicherungsmöglichkeiten Ihres Computers deutlich gesteigert werden.

Außerdem wird mit dem externen Festplattengehäuse ein USB-Y-Kabel mitgeliefert, das heißt, Sie können beide USB-Stecker an jeweils einen USB-Port des Hostcomputers anschließen und ersparen sich so die Verwendung eines externen Stromadapters.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität



### Anwendungen

- Schaffen Sie eine schnelle, ultramobile, externe Speicherlösung für Laptops oder Netbooks.
- Zusätzlicher Speicher für jeden USB-fähigen Computer
- Erstellung von Daten-Backups auf einem externen Speichergerät
- Retten Sie die Daten eines alten Laptop-Laufwerks, oder verwandeln Sie die nun nicht mehr verwendete Festplatte in zusätzlichen externen Speicher.

## Merkmale

- Leichtgewichtige, stabile Aluminiumkonstruktion
- Host-Schnittstelle entspricht den High-Speed USB 2.0-Spezifikationen und bietet Übertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s.
- Betriebs-/Aktivitäts-LED
- Kompatibel mit SATA Revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)-Laufwerken
- Unterstützt 2,5-Zoll-Formfaktor-SATA-Festplatten (HDD) und Solid State-Laufwerke (SSD)
- Stromversorgung direkt über die USB-Ports
- Kompaktes, portables Design
- Mit schützender Transporttasche

---

### Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Lüfter	Nein
Schnittstelle	USB 2.0
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerkgröße	2.5in
Laufwerktyp	SATA
Laufwerkinstallation	Fest
Chipset-ID	SunplusIT - SPIF225A

---

### Leistung

Max. Datenübertragungsrate	480 Mbit/s
UASP-Unterstützung	Nein
RAID	Nein
Max. Laufwerkkapazität	Aktuell getestet mit Festplatten von bis zu 1 TB und 5400 U/min

---

#### Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	1 - USB Mini-B (5-polig)
-----------------------	--------------------------

---

#### Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

---

#### Anzeiger

LED-Anzeiger	1 - Grün: Stromversorgung/Rot: Laufwerkaktivität
--------------	--

---

#### Strom

Stromversorgung	Nicht im Lieferumfang (nicht erforderlich für Standardanwendungen)
Eingangsspannung	5 DC

---

#### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Aluminium
Max. Laufwerkhöhe	0.4 in [9.5 mm]
Produktlänge	4.7 in [12 cm]
Produktbreite	3.0 in [7.5 cm]
Produkthöhe	0.4 in [1 cm]
Produktgewicht	2.2 oz [62.1 g]

---

#### Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
------------	---

Paketlänge	8.3 in [21.2 cm]
Paketbreite	2.0 in [52 mm]
Pakethöhe	5.2 in [13.3 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	0.5 lb [0.2 kg]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 2,5-Zoll-SATA-Gehäuse
	1 - USB 2.0 Y-Kabel
	1 - Schraubensatz
	1 - Mini-Schraubendreher
	1 - Schutzhülle
	1 - Anleitung

---

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.