

2,5" SATA/SSD USB 3.0 Festplattengehäuse - Schwarz

Produkt-ID: SAT2510BU32



Das 2,5-Zoll-SuperSpeed-USB 3.0-SATA-Festplattengehäuse SAT2510BU32 verwandelt eine normale 2,5-Zoll-SATA-Festplatte (HDD) oder Solid State-Laufwerk (SSD) in eine mobile, externe Festplatte. Dieses Gehäuse mit Verbindung zu einem Hostcomputer über USB 3.0 ohne externe Stromversorgung unterstützt volle SuperSpeed USB-Datenübertragungsraten bis zu 5 GBit/s, also 10x schneller als USB 2.0, und ist abwärts kompatibel mit älteren USB-Verbindungen (USB 2.0). Dieses leichte und mobile USB 3.0 SATA HDD-Gehäuse besteht aus Aluminium für maximale Strapazierfähigkeit und Wärmeverteilung im Betrieb. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Profitieren Sie von modernen Laptops oder Desktop-Computern mit USB 3.0-Tauglichkeit
- Rüsten Sie ein USB 2.0-Laufwerkgehäuse auf das schnellere USB 3.0 auf
- Erhalten Sie eine schnelle, mobile, externe Speicherlösung für Desktops, Laptops oder Netbooks
- Zusätzlicher Speicher für beinahe jeden USB-fähigen Computer
- Sichern Sie wichtige Daten auf einem externen Speichergerät für sichere Aufbewahrung/Redundanz
- Geben Sie große Dateien zwischen Computern schnell und sicher ohne Netzwerk frei
- Retten Sie die Daten eines alten 2,5-Zoll-SATA-Laufwerks, oder wandeln Sie die nun nicht mehr

verwendete Festplatte in einen zusätzlichen externen Speicher.

Merkmale

- SuperSpeed USB 3.0-Hostschnittstelle mit Unterstützung für Übertragungsraten bis zu 5 GBit/s
- Unterstützt 2,5-Zoll-Formfaktor-SATA-Festplatten (HDD) und Solid State-Laufwerke (SSD)
- Strom direkt aus dem USB-Port
- Kompatibel mit SATA Revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)-Laufwerken
- Die Hostschnittstelle entspricht den High-Speed USB 2.0-Spezifikationen mit Unterstützung für Übertragungsraten bis zu 480 MBit/s
- LED-Anzeige für Betrieb/Aktivität
- Plug and Play- und Hot-Swap-fähig

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Lüfter	Nein
Schnittstelle	USB 3.0
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerkgröße	2.5in
Laufwerktyp	SATA
Laufwerkinstallation	Fest
Chipset-ID	ASMedia - ASM1051

Leistung

Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Nein
4Kn Support	Ja
Typ und Rate	SATA II (3 Gbps)
Max. Laufwerkkapazität	Aktuell getestet mit Festplatten von bis zu 1 TB und



5400 U/min

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
Hostanschlüsse	USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed)

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

Anzeiger

LED-Anzeiger	Stromversorgung/Aktivität
--------------	---------------------------

Strom

Mit Stromadapter	USB-betrieben
------------------	---------------

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Feuchtigkeit	10% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Aluminium
Max. Laufwerkhöhe	0.4 in [9.5 mm]
Produktlänge	4.7 in [12 cm]
Produktbreite	3.0 in [75 mm]
Produkthöhe	0.4 in [10 mm]
Produktgewicht	2.9 oz [81 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	5.2 in [13.1 cm]
----------------	------------------



Package Width	6.3 in [16.1 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	6.0 oz [170 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	USB-auf-SATA-Gehäuse
	USB 3.0 Kabel
	Werkzeugsatz
	Schutzhülle
	Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

