

SATA Festplattengehäuse USB 2.0 6,4cm (2,5") - externes HDD Gehäuse 2.5 Zoll Silber

Produkt-ID: SAT2510U2



Dieses externe USB-auf-SATA-Festplattengehäuse verwandelt praktisch jede 2,5-Zoll-SATA-Laptop-Festplatte (SATA, SATA II, SATA III) oder ein SSD (Solid State Drive, Solid State-Laufwerk) in die perfekte tragbare Speicherlösung! Das Gehäuse ist ideal zum Speichern digitaler Multimedia- und anderer anspruchsvoller Anwendungen geeignet und lässt Sie alles aus Ihren Laufwerken herausholen - einfach durch Anschließen an einen Hostcomputer über USB 2.0 (natürlich abwärts kompatibel mit USB 1.1) mit maximalen Datenübertragungsraten von 480 Mbit/s. Mithilfe von Laufwerken mit hoher Kapazität (getestet mit bis zu 1 TB) können die Speicher-/Sicherungsmöglichkeiten Ihres Computers deutlich gesteigert werden.

Das tragbare Festplattengehäuse aus einer leichten, aber widerstandsfähigen Aluminiumkonstruktion passt dank seiner kompakten Form in jede Jackentasche oder Notebook-Tasche, wenn es nicht gebraucht wird.

Zudem benötigt das USB-SATA-Festplattengehäuse keine externe Stromversorgung, da es über den USB-Anschluss des Computers mit Strom versorgt wird. So müssen Sie nicht erst nach einer Steckdose suchen, wenn Sie Ihre Daten sichern oder Ihre gespeicherten Dateien laden möchten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schaffen Sie eine schnelle, ultramobile, externe Speicherlösung für Laptops oder Netbooks.
- Zusätzlicher Speicher für jeden USB-fähigen Computer
- Erstellung von Daten-Backups auf einem externen Speichergerät
- Retten Sie die Daten eines alten Laptop-Laufwerks, oder verwandeln Sie die nun nicht mehr verwendete Festplatte in zusätzlichen externen Speicher.

Merkmale

- Leichtgewichtige, stabile Aluminiumkonstruktion
- Host-Schnittstelle entspricht den High-Speed USB 2.0-Spezifikationen und bietet Übertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s.
- Betriebs-/Aktivitäts-LED
- Kompatibel mit SATA Revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)-Laufwerken
- Unterstützt 2,5-Zoll-Formfaktor-SATA-Festplatten (HDD) und Solid State-Laufwerke (SSD)
- Stromversorgung direkt über die USB-Ports
- Kompaktes, portables Design
- Mit schützender Transporttasche

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Lüfter	Nein
Schnittstelle	USB 2.0
Bustyp	USB 2.0
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerkgröße	2.5in
Laufwerktyp	SATA

Laufwerkinstallation	Fest
Chipset-ID	SunplusIT - SPIF225A

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	480 Mbit/s
UASP-Unterstützung	Nein
RAID	Nein
Max. Laufwerkkapazität	Aktuell getestet mit Festplatten von bis zu 1 TB und 5400 U/min

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	1 - USB Mini-B (5-polig)
-----------------------	--------------------------

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

Anzeiger

LED-Anzeiger	1 - Grün: Stromversorgung/Rot: Laufwerkaktivität
--------------	--

Strom

Stromversorgung	Nicht im Lieferumfang (nicht erforderlich für Standardanwendungen)
Eingangsspannung	5 DC

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Feuchtigkeit	0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Silber
Gehäusotyp	Aluminium
Max. Laufwerkhöhe	0.4 in [9.5 mm]

Produktlänge	4.7 in [12 cm]
Produktbreite	3.0 in [7.6 cm]
Produkthöhe	0.5 in [1.3 cm]
Produktgewicht	2.1 oz [60 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.3 in [16 cm]
Paketbreite	5.0 in [12.8 cm]
Pakethöhe	1.2 in [31 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	6.3 oz [178 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 2,5-Zoll-SATA-Gehäuse
	1 - USB 2.0 Y-Kabel
	1 - Schraubensatz
	1 - Mini-Schraubendreher
	1 - Schutzhülle
	1 - Anleitung

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.